



Panduct™ FL50X50LG-Kabelkanal, flexibel

FL50X50LG

Der flexible Kabelkanal FL50X50LG hat eine einteilige geschlitzte Seitenwand mit offenen Fingern zur Führung/zum Schutz der Drähte in flexiblen Anwendungen. Konzipiert zum Hinzufügen/Entfernen von Drähten nach der Terminierung ohne Spezialwerkzeug. Flexibles Polypropylenmaterial ohne Klebstoff, 1,97 Zoll x 1,97 Zoll (50,0 mm x 50,0 mm) und 19,7 Fuß (500 mm) Länge. Farbe Hellgrau. 32 Stück je Packung.

Spezifikationen

Produkttyp	Flexibler Kabelkanal
Anwendung	Führen von Kabeln und Drähten in engen Räumen und in Bereichen, die Flexibilität erfordern
Farbe	Hellgrau
Teilenummer Abdeckung	None
Entflammbarkeitsklassifizierung	UL94V-2
Umfasst	None
Erfüllte Normen	RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-anerkannt
Material	Polypropylen (PP)
Montageart	Befestigungslöcher
Messsystem	Metrisch
Kabelkanalstil	Flexibler Kabelkanal
Kabelkanaltyp	FL
Gesamtbreite (Zoll)	1.97
Gesamtbreite (mm)	50
Gesamthöhe (Zoll)	1.97
Gesamthöhe (mm)	50
Slotbreite (Zoll)	1.8
Slotbreite (mm)	45
Zweitmarke	Panduct™

Verpackungsdetail

UPC	61305681801
Std. Pck. Mg.	32
Std. Pck. Vol. (cf)	1.0000
Std. Abr. Mg.	0
Std. Abr. Vol. (cf)	0.0000