



銅線ケーブル, UTP, 4ペア, 23 AWG, オレンジ

PUC6AV04OR-EG

Vari-MaTriXテクノロジーを搭載したTX6A™ 10Gig

UTP銅ケーブルは、金属製のVari-MaTriXテープと難燃性ジャケットで囲まれた4つのより対線を備えた23AWG銅導線で構成されています。Vari-MaTriXテクノロジーは、UTP電磁干渉を抑制するためのクラス最高のケーブル直径を提供します。優れたヘッドルーム保証は、業界標準を超える優れた最悪の事態に対するマージンを提供します。この部品番号はオレンジで提供されています

⚠ 製造中止計画品

推奨代替部品

PUL6AV04OR-EG

留意事項：

推奨代替部品が用途や使用目的に適しているかどうかにつきましては、購入者の責任においてご判断ください。

仕様

環境	屋内
パフォーマンスレベル	カテゴリ6a
ケーブルの構造	U/UTP
可燃性の評価	CM
LP定格	0.5A
ジャケットの材料	高密度ポリエチレン
公称ケーブル外径 (インチ)	0.26
公称ケーブル外径 (mm)	6.6
最高動作温度 (°C)	75
最高動作温度 (°F)	140
最低動作温度 (°C)	-20
最低動作温度 (°F)	-4
最高取り付け温度 (°C)	60
最高取り付け温度 (°F)	32
最低取り付け温度 (°C)	0
最低取り付け温度 (°F)	32
サブブランド	Pan-Net™
最大取り付け張力 (N)	110
最大取り付け張力 (ポンド)	25
曲げ半径 (インチ)	1
曲げ半径 (mm)	25
ペアの数	4

Specifications (continued)

導線の材料	銅
導線のタイプ	ソリッド
全体の長さ (フィート)	1000
全体の長さ (m)	305
導線のゲージ (AWG)	23
導線のゲージ (mm)	0.57
絶縁体の材料	ポリエチレン
絶縁体の直径 (インチ)	0.047
絶縁体の直径 (mm)	1.19
最大電圧 (V)	80
スタンダード準拠	ANSI/TIA 568.2-D、ISO 11801
色	オレンジ
パッケージのタイプ	リール
製品のタイプ	銅ケーブル

パッケージの詳細

統一商品コード	61305677538
標準梱包数量	1
標準梱包容量 (CF)	1.5667
標準カートン数量	24
標準カートン容量 (CF)	37.6002