



# MP300 PRINTER

## Operatör El Kitabı










Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyarak ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanın. Ürününüz arızalıysa, lütfen web sitesindeki garanti kartını okuyun ve satın almış olduğunuz mağazayla irtibata geçin. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, yerel müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

Ayrıca yardım ve destek için lütfen [www.panduit.com](http://www.panduit.com) adresindeki sayfamızı ziyaret edin. Bu Operatör El Kitabının en son versiyonunu web sitesinden indirebilirsiniz.

### İçerik menüsü

Özellikler.....	2
Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma .....	3
Sorun Giderme .....	4
Parça Adları ve İşlevleri .....	5
Buradan Başlayın .....	7
Temizleme .....	14
Ayarları Sıfırlama.....	15
Etiket İşlevleri.....	16
Tuş Menü Dizini.....	44
Çerçeve ve Tablo Listeleri .....	62
Simge Listesi .....	64
Teknik Destek.....	66

### Bu kılavuzda kullanılan gösterim

 <b>Uyarı</b>	İhmal edilmesi halinde yanlış kullanım nedeniyle ciddi kişisel yaralanma ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek durumları gösterir.
 <b>İKAZ</b>	İhmal edilmesi halinde yanlış kullanım nedeniyle kişisel yaralanma, fiziksel hasar veya ekipman hasarına yol açabilecek durumları gösterir.
<b>Dikkat</b>	Yazıcıya ilişkin önemli bilgileri gösterir.
<b>NOT</b>	Bir konu başlığı ile ilgili bilinmesi yararlı olabilecek ek bilgileri ve noktaları belirtir.
	Daha detaylı bilgi içeren bir yer gösterir.
	Kullanılacak etiketin bir görüntüsünü örnek olarak gösterir.
  	Yazıcı üzerinde bulunan düğmeleri gösterir.
<b>"Ad"</b>	Menü öğelerini, ekranda gösterilen mesajları veya bir kılavuzun adını gösterir. Örnek: "Açık", "Yazdır başlat?"

# Özellikler

## Gövde

Boyutlar (G x D x Y)	Yaklaşık 5,35 x 11,61 x 3,82 (inç)	
	Yaklaşık 136 x 295 x 97 (mm)	
Ağırlık	Yaklaşık 2,76 lb	(piller, bant kartuşu hariç)
	Yaklaşık 1.250 g	

## Kullanım koşulları

Çalışma sıcaklığı	5 ila 35 derece C
Depolama sıcaklığı	-10 ila 55 derece C

## Desteklenen şerit genişliği

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (Pres-Kesme)
--

## Güç kaynağı

### Pil

Li-iyon pil (C52CE97010) x 1 / AA alkalin pil x 6
---

## AC adaptör

Tür	AST1527Z2-1
Üretici	Seiko Epson Corp.
Giriş	100-240 V AC, 1,2 A, 50-60 Hz (sadece gönderilen özel adaptör, güç kablosu)
Çıkış	15 V DC, 2,7 A
Toplam çıkış gücü	40,5 W

## Li-iyon pil özellikleri

### Ortam sıcaklığı

İşlem sırasında	0 ila 40 derece C	
Şarj	0 ila 40 derece C	
Depolama sırasında	1 aydan az	-20 ila 50 derece C
	3 aydan az	-20 ila 40 derece C
	1 yıldan az	-20 ila 20 derece C

### Şarj bilgileri

Nominal özellikler	Şarj akımı (Std.)	1,0 A
	Şarj voltajı (Std.)	8,05 V
	Şarj süresi	Yaklaşık 3 saat
Şarj sınırları	Pil takımı modeli	C52CE97010
	Maksimum şarj akımı, A	1,0 A
	Maksimum şarj voltajı, V	8,4 V

### Alkalin piller kullanıldığında nominal süre

Nominal çalışma süresi / Nominal dayanma süresi	0,5 sa / 1,0 sa
---	-----------------

### Uyumluluk/Güvenlik yönetmeliği

Daha fazla bilgi için Önemli Güvenlik sayfasına bakın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Easy-Mark Plus Etiketleme Yazılımından yazdırmak için yazıcıyı USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.

Easy-Mark Plus kurulumu ve kullanımı hakkında ayrıntılı talimatlar için [www.panduit.com](http://www.panduit.com) adresine gidin veya Panduit Identification Teknik Destek Grubu ile iletişime geçin.

En güncel MP300 aygıt yazılımı yükseltme dosyasını ve yönergelerini bulmak için Panduit web sitesini ziyaret edin.

🔗 "Teknik Destek İletişim bilgileri: telefon numarası, e-posta. adresi"

Üst

Özellikler

**Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma**

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri



Simge Listesi

Teknik Destek

# Sorun Giderme

## ■ Mesajlar

Bu bölümde, ekranda aşağıdaki mesajlar çıktığında uygulanacak çözümler açıklanmaktadır.

Pili kontrol et Li-iyon şarj!	Pil bitmiş. AC adaptörü yazıcıya bağlayın ve pili şarj edin. Ayrıntılı bilgi için bkz.  "Li-iyon pili şarj etme"
Pili kontrol et Alkalindeğiştir	Piller bitmiş. Gücü kapatın ve tüm pilleri yenileriyle değiştirin.
Kapak açık!	Üst kapak açık. Üst kapağı kapatın.
Şerit yerleştire	Bant kartuşunun takılı olduğunu ve doğru şekilde ayarlanmış olduğunu kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için bkz.  "Bant kartuşu takma"
Şeridi kontrolet kartuş	Takılan bant desteklenmiyor. Doğru bir kartuş takın.
Daha fazla sıra No. yok!	Yalnızca en fazla 2 sıra numarası girilebilir.
Dahafazbarkodyok	Yalnızca en fazla 2 barkod girilebilir.
QR CODEçokbüyük!	Aşağıdakilerden birini yapın: Daha geniş şerit kullanın. Metin veya hücre boyutunu azaltın. "ECC Düzeyi" düşürün.
Aşırı ısındı!	Yazdırma kafası aşırı ısındı. Gücü kapatın ve bant kartuşunu çıkarın, ardından yazıcıyı soğumaya bırakın.
Yuvada kalıntı Kalıntı temizle	Bant çıkış yuvasında bant kalmış. Bandı çıkarın.
Kes.bandı çıkart	Bant çıkış yuvasında kesik bant kaldığı için yazdırma başlatılmıyor. Bant çıkış yuvasından bandı çıkarın.

## ■ Sorun

### Li-iyon şarjı yapılamıyor

Li-iyon pil takılı mı? Li-iyon pilin doğru olarak takıldığını kontrol edin.
AC adaptör sıkıca takılı mı? AC adaptör ve güç kablosunu yazıcının güç soketine, AC adaptör konnektörüne ve prize sıkıca takın.

### Bant doğru biçimde algılanamıyor

Bant kartuşu doğru şekilde takılı mı? Bant kartuşunun düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
Bant kartuşunu algılama etiketi temiz mi? Değilse, kirlili bölümü yumuşak bir bezle silin.
Yazıcının algılama sensörü temiz mi? Değilse, kirlili bölümü yumuşak bir bezle silin.

### NOT

Yukarıdakilerden hiçbiri sorunu çözmezse ya da yukarıdakilerden farklı bir sorun varsa, Panduit Identification Teknik Destek ile irtibata geçin.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

**Sorun Giderme**

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


Tuş Menü Dizini











Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Parça Adları ve İşlevleri



1. Besleme yapar ve ardından şeridi keser.
2. Şerit çıkış yuvası
3. Etiket yazdırır. Özel baskı işlevi ile yazdırma yapmak için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
4. Wiremarker için bir etiket oluşturur. Bileşen moduna değiştirmek için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
5. Karakter tuşları.  üzerine ve bu düğmelere aynı anda basarak ikincil karakterler girilebilir.
6. Shift
7. Aksanlı bir karakter girer.
8. Caps lock
9. Serileştirme ile bir etiket oluşturur. Gelişmiş serileştirme ile oluşturmak için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
10. Barkod etiketi oluşturur.
11. Simge girer.
12. İmleç tuşları
13. Ayarları onaylar.
14. Sayfa ekler. Oluşturulan etiketi önizlemek için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
15. Kenar boşluklarını ayarlar.
16. Şerit uzunluğunu ayarlar. Metni döndürmek için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
17. Biçim ve stili ayarlar.
18. Yazı tipi boyutunu değiştirir.
19. Boşluk
20. Kabloların etrafına sarmak için etiket oluşturur. Kabloların etrafına bayrak gibi sarılan bir etiket oluşturmak için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
21. Bant etiketi oluşturur. Dikey moda değiştirmek için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
22. Karışık uzunluklarda etiketler oluşturur. Terminal block moduna değiştirmek için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
23. Patch Panel, 66-Block ve 110-Block için etiketler oluşturur.
24. Sil. Tüm metni ve/veya ayarı silmek için  düğmesini basılı tutun ve buna basın.
25. Yazıcıyı açar/kapatır.
26. Kurulum menüsünü görüntüler.
27. Etiket dosyalarını kaydeder ve anımsar.
28. Ekran alanı.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

### ■ Ekran



Ekran geçerli ayarları ve girdiğiniz karakterleri gösterir. Ayar ekranı ve menüde gösterilen dili değiştirebilirsiniz.  "Dil"

1. Etiket Modu
2. Geçerli etiket genişliği ve uzunluğu  
Birim inç ve cm arasında değiştirilebilir.  
 "inç/cm"
3. Caps Lock AÇIK
4. Sayfa Numarası
5. Satır Numarası
6. İmleç
7. Etiket Parça Numarası
8. Pil Ömrü
9. Yazıtipboyutu
10. Kesici Ayarı

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

**Parça Adları ve İşlevleri**

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Buradan Başlayın

## 1. Li-iyon pili takma

Yazıcıyı ilk kez kullanmadan önce, Li-iyon pili (C52CE97010) şarj edin. Şarj edilebilir pilin bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerini de okuyun. Li-iyon pil kullanımı ile ilgili ayrıntılar için pille verilen kılavuza bakın.


### ⚠ Uyarı

Özel Li-iyon pili (C52CE97010) kullandığınızdan emin olun. Belirtilen dışında bir pil kullanımı yangın, patlama, sızıntı, aşırı ısınma veya başka hasara neden olabilir.


### ⚠ İKAZ

Kullanılmış pilleri imha ederken yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olun.


### 1. Pil kapağını açın.



### 2. Li-iyon pili doğru yönde takın.




### 3. Pil kapağını kapatın.



## ■ Li-iyon pili şarj etme

Özel Li-iyon pili (C52CE97010) yazıcı ile şarj edebilirsiniz. Pili şarj etmek için, Li-iyon pil takılı vaziyette AC adaptörü yazıcıya bağlayın.



### Şarj LED'i

- Şarj ediyor
- Şarj tamamlandı
- ⚡ Şarj hatası

### NOT

- Yazdırma sırasında Li-iyon pil şarj edilemez.
- Şarjlı Li-iyon pilin gücü çabuk bitiyor gibi görüldüğü zaman yenisiyle değiştirin.
- Aşağıdaki durumlarda bir şarj hatası veya pil hatası olma ihtimali vardır. Kalifiye servis personeline başvurun.
  - Şarj sırasında şarj LED'i yanıp sönüyor.
  - Yeni Li-iyon pilin şarjı, tahmini şarj süresinden (3 saatten az) önemli oranda daha uzun sürer.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

**Buradan Başlayın**

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

**■ Alkalın pilleri kullanma**


Li-iyon pil yerine alkalın piller kullanabilirsiniz. Alkalın piller kullanıldığında, bunları doğru yönde takın.

**⚠ İKAZ**


Alkalın piller kullanarak 30 dakika boyunca sürekli yazdırma yapıldığı zaman, pillerin soğumasını sağlamak için yazıcıyı en az bir saat çalıştırmayın.

**■ AC adaptörünü bağlama**

AC adaptörünü aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

**■ Bilgisayarı Bağlama**

1. USB kabloyu yazıcıya bağlayın.
2. USB kablunun diğer konektörünü bilgisayara bağlayın.



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

**Buradan Başlayın**

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simgeler Listesi


Teknik Destek



## 2. Bant kartuşu takma


### ⚠ İKAZ

- Gücün kapalı olduğundan emin olun.
- Belirtilen bant kartuşunu kullandığınızdan emin olun.
- Üst kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Şerit kartuşu takılı durumda üst kapağı açtıysanız, çalıştırmaya başlamadan önce bant sonunun şerit çıkarma yuvasına yerleştirildiğini kontrol edin.
- Şerit kartuşunu algılama etiketi ile yazıcı sensörünü temiz tutmaya özen gösterin.
- Aksi halde, şerit artık doğru bir şekilde algılanamayabilir.
- Sensöre parmaklarınızla doğrudan dokunmayın.




### 1. Gerekirse mürekkep şeridini geri sarın.

Tükenmez kalem veya kurşun kalem kullanın.




### 2. Üst kapağı açın.

Üst kapak




### 3. Bir bant kartuşu takın.

Bant sonunu bant çıkış yuvasına yerleştirin.



### 4. Üst kapağı kapatın.



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

### 3. Gücün açılması

1.  düğmesine basın.







#### Otomatik güç kapatma

Beş dakika boyunca hiç bir tuşa basılmazsa, yazıcı otomatik olarak kapanır. (Geçerli oturumda girmiş olduğunuz karakterler kaydedilir) Ayrıca, bir bilgisayara bağlı iken bir saat içinde hiç bir tuşa basılmazsa, yazıcı otomatik olarak kapanır.

#### ■ Şeridi besleme



**İKAZ**  
Bir şerit kartuşu taktıktan sonra her defasında şerit beslediğinizden emin olun.

1.  düğmesine basın.
2.  /  düğmeleri ile bir işlem seçin ardından  düğmesine basın.

#### Şerit besle

Şeridi besler.

#### Besle ve kes

Şeridi besler ve ardından şeridi keser.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri**Buradan Başlayın**

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

## 4. Metin girme

**Ex** Câble#101


1.  düğmesine basın.

  C|

2.  düğmesine basın.

3.  düğmesine basın.

4.  düğmesine basın.


Karakterleri içeren bir liste açılır.  
Eklenebilecek aksan işaretleri için  
 "Aksanlı harf"

a  
àáâãäåæçàâ  
â

5.  /  ile bir karakter seçin ve  
 düğmesine basın.

"â" girilir.

  Câ|


6. **Şu düğmelere basın:**     
Ekranda "Câble" görüntülenir.

7.  +  düğmesine basın.

"#" girilir.

8. **Şu düğmelere basın:**   

  Câble#101|

**Oluşturulan etiketi kaydedin:**  "Sık Kullanılan Etiketleri Kaydetme"

**Yazı tipi boyutunu değiştirin:**  "Yazı tipi boyutunu Değiştirme"

### Metin silme

1.  düğmesine basın.

Bir karakter geri gidilir.

### Tüm metni silme

1.  +  düğmesine basın.

2.  /  düğmeleri ile bir işlev seçin ardından  düğmesine basın.

### Salt Metin

Tüm metni siler.

### Metin ve Ayar

Tüm metni siler, yazı tipi boyutu ve diğer ayarları başlangıç ayarlarına geri yükler.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

## 5. Etiket yazdırma

### 1. düğmesine basın.

#### Etiket otomatik kesmeyi Kapalı ayarlama

 "Otomatik kes"

#### Özel baskı işlevleri ile yazdırma

 "Baskıyı büyüt"

### ■ **Yazdırma resmini kontrol etme** +

### 1. + düğmesine basın.

Yazdırma görüntüsü ekranın tümünde kaydırılır.  
Özizleme sonlandıđı zaman, düzenleme ekranı yeniden görünür.


### İKAZ

- Parmaklarınızı şerit çıkış yuvasına sokmayın.
- Yazdırma tamamlanıncaya kadar şeridi çekmeyin.

### Dikkat

- Şerit kartuşu takılı değilse veya doğru şekilde ayarlanmamışsa ekranda "Şerit yerleştire" yazısı görüntülenir.
- Ekranda gösterilen etiket uzunluğu yönlendirme amaçlı olup yazdırılan etiketin uzunluğu ile tam olarak eşleşmiyor olabilir.

### NOT

- Yazdırmayı iptal etmek için,  düğmesine basın.
- Kenar boşlukları ayarına veya etiket türüne bađlı olarak, şerit yazdırma işleminden önce beslenip kesilebilir.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

**Buradan Başlayın**

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

## 6. Etiket yapıştırma

### 1. Arkasındaki kağıdı sıyırın.



### 2. Etiket yapıştırın ve düzgünce ovalayın.




#### ⚠ İKAZ

Etiketlerin kullanıldığı ortama ve etiketlerin yapıştırıldığı nesnenin yapısına bağlı olarak, etiketler soyulabilir veya rengi solabilir ve yapışkan artığı kalabilir ya da yapışkan yüzeye zarar verebilir. Kullanmadan önce ortamın durumunu ve yapışkan yüzeyi kontrol ettiğinizden emin olun. Panduit Corp. yukarıda belirtilen nedenler sonucu oluşan herhangi bir hasar veya kayıp için hiç bir sorumluluk kabul etmez.

## 7. Gücü kapatma

### 1. düğmesine basın.

Yazıcı kapatıldıktan sonra dahi geçerli oturumda girmiş olduğunuz karakterler kaydedilir. Cihaz tekrar açıldığında bu karakterler görüntülenir.



### 2. Pil kapağını açın ve ardından Li-iyon pili çıkarın.

AC adaptör bağlı ise, AC adaptörü yazıcıdan ayırın.

#### ⚠ İKAZ

- Bu yazıcı kapatılırken ekranda "Kapatma." yazısı görüntülenir. Bu mesaj kaybolana kadar Li-iyon pili çıkarmayın veya AC adaptör bağlantısını kesmeyin.
- Yazıcıyı uzun süre kullanmayacaksanız, yazıcıdan pilleri (Li-iyon pil veya alkalin piller) çıkarın, AC adaptörü ayırın ve şerit kartuşunu çıkarın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Temizleme

## ⚠ İKAZ

Temizlemeden önce yazıcıyı kapatın ve pilleri çıkartın.  
AC adaptör bağlı ise, AC adaptör kablosunu yazıcıdan ayırın.

## Dış yüzey


Kirli bölümü yumuşak bir bezle silin.  
Çok kirliyse, nemli bir bez kullanın.

## ⚠ İKAZ

Asla benzin, tiner veya alkol gibi çözücüleri ya da kimyasal maddeleri veya kimyasal bir toz giderici kullanmayın.

## Yazıcı kafası

Yazdırma kafasını pamuklu çubuk ile temizleyin.



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

**Temizleme**

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi






Teknik Destek

# Ayarları Sıfırlama


Yazıcı normal şekilde çalışmadığında, örneğin ekran kesintiye uğruyorsa ayarları sıfırlayın.

## Dikkat

Bu işlev ayarları sıfırlar. Sıfırlamadan önce çok dikkatli olun. Oluşturulan tüm metinler kaybolacak ve yaptığınız ayarlar sıfırlanacaktır.

1. Güç açıkta,  düğmesine basarak kapatın.
2.  +  düğmelerini basılı tutun ve  düğmesine basın.
3. Mesaj görüntülediğinde,  düğmesine basın. Ayarlar sıfırlanır.

## NOT

Sıfırlamayı iptal etmek için,  dışında bir tuşa basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

**Ayarları Sıfırlama**

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

# Etiket İşlevleri

Oluşturma yordamı veya ayar yordamı gibi bilgileri görüntülemek için oluşturmak istediğiniz etiketin resmine veya kullanmak istediğiniz işleve tıklayın.


## Etiket Modları




Kablo Markörü Modu




Bileşen Modu




Sarım Modu




Bayrak Modu




Bant Modu




Dikey Mod




KAR-UZN Modu




Terminal Blok Modu



Patch Panel etiketi



66-Block etiketi



110-Block etiketi

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini












Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek



# Etiketleri Özelleştirme



## Etiket İşlevleri

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

## Kullanışlı İşlevler



## Etiket İşlevleri

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi


Teknik Destek

# Kablo Markörü Modu

## Aynı metnin yinlendiği bir etiket oluştur



Kabloya bakış açısı ne olursa olsun görülebilecek şekilde tekrarlanan metin yazdırabilirsiniz.

1.  düğmesine basın.
2. Metni girin ve yazı tipi boyutunu, yerleşimi vb. ayarlayın.

### NOT

- Üzerinde art arda yazdırılan bir metin kümesiyle başka bir etiket oluşturmaya devam etmek için bir sütun ekleyin.
- Bir etikete yazdırılabilen metin miktarı, metin için ayarlanan yazı tipi boyutuna, satır sayısına vb. göre değişir.
- Metin yönü Düşey2 olarak ayarlandığında, etiketin uzunluğunu ayarlama ekranı görünebilir.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri



Simge Listesi



Teknik Destek

## Sürekli kend-lam Bantlı Etiketler oluşturma

### ■ Kendinden Kaplamalı Üst Sargı

Özel Kendinden Kaplamalı Üst Sargıyı kullanın. Bu etiket bandı şeffaf film ile gelir. Film etiketin kirlenmesini önlemek için etrafına sarılabilir.



1. **Etiket uzunluğunu girin ardından  tuşuna basın.**  
Ayar aralığı: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)
2. **Metni girin.**
3. ** düğmesine basın.**

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Bileşen Modu

## Aynı anda farklı ayarlarda pres-kesme bant etiketleri oluştur



Bir defada birçok pres-kesme etiket oluşturabilirsiniz.

1. + üzerine basın.
2. Birinci etiket için metni girin ve + üzerine basın.
3. Yeni bir blokta, ikinci etiketin metnini girin.  
Oluşturmak istediğiniz tüm etiketler için bu adımları tekrarlayın.

### NOT

Girilen metin , , vb. kullanılarak düzenlenebilir.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi


Teknik Destek

# Sarım Modu

## Kabloya Sarım için Etiketler Oluşturma

FLAG WRAP

Kabloya bakış açısı ne olursa olsun görülebilecek şekilde tekrarlanan metin yazdırabilirsiniz.



1. **FLAG WRAP** düğmesine basın.
2. **▲/▼** tuşları ile uzunluk türünü seçin ardından **ENTER** tuşuna basın.  
Bu örnekte "Uzunl." seçilecek.  
**AWG:** Uzunluğu AWG kablo boyutu standartlarına göre ayarlar.  
**Çap:** Uzunluğu kablo çapı ile ayarlar.  
(Ayar aralığı: 0,1 ila 5,9" (0,25 ila 15,00 cm))  
**Uzunl.:** Uzunluğu etiket uzunluğu ile ayarlar.
3. **Etiket uzunluğunu girin ardından** **ENTER** tuşuna basın.  
Ayar aralığı: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)

4. **▲/▼** tuşları ile metni yinele için **Açık** veya **Kapalı** seçin ardından **ENTER** tuşuna basın.  
Bu örnekte "Açık" seçilecek.

<b>Açık</b>	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162
<b>Kapalı</b>	1162						

5. **▲/▼** tuşları ile kenar boşlukların türünü seçin ardından **ENTER** tuşuna basın.  
Bu örnekte "Uzun" seçilecek.  
**Bant/3:** Şerit genişliğinin 1/3'ü olan kenar boşluklarını ayarlar.  
**Bant:** Şerit genişliğine eşit olan kenar boşlukları ayarlar.
6. **Metni girin.**
7. **PRINT** düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi



Teknik Destek

# Bayrak Modu

## Bayrak gibi Kabloya Sarım için Etiketler Oluşturma



Etiketlin kablo etrafına sarılan bayrak kısmı kolayca görülebildiği için bu etiket kabloları birbirinden ayırmada elverişlidir.



1. düğmesine basın.

2. tuşları ile boşluk uzunluğu ayar yöntemini seçin ardından tuşuna basın.

Bu örnekte "Uzunl." seçilecek.

**AWG:** Uzunluğu AWG kablo boyutu standartlarına göre ayarlar.

**Çap:** Uzunluğu kablo çapı ile ayarlar.

(Ayar aralığı: 0,1 ila 5,91" (0,25 ila 15,00 cm))

**Uzunl.:** Uzunluğu boşluk uzunluğu ile ayarlar.

3. Boşluk uzunluğunu girin ardından tuşuna basın.

Ayar aralığı: 0,1 ila 11,81" (0,25 ila 30,00 cm)

4. Metin uzunluğunu girin ardından tuşuna basın.

Ayar aralığı: 0,1 ila 11,81" (0,25 ila 30,00 cm)

5. tuşları ile ayırıcı türünü seçin ardından tuşuna basın.

Bu örnekte "Çizgi" seçilecek.

6. tuşları ile yönlendirme seçimini yapın ardından tuşuna basın.

Bu örnekte "Yatay2" seçilecek.

Yatay1	USB A001	USB A001
Yatay2	USB A001	A001
Düşey1	USB A001	USB A001
Düşey2	USB A001	A001
Düşey3	USB A001	USB A001
Düşey4	USB A001	A001

7. Blok 1 metin uzunluğunu girin ardından tuşuna basın.

8. Blok 2 metin uzunluğunu girin.

9. düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi



Teknik Destek

# Bant Modu

## Yatay Yönde Metin İçeren Etiketler Oluşturma

**ma** 

Yatay yönde metin içeren etiketleri yazdırın.

1.  düğmesine basın.
2. Metni girin.
3.  düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi


Teknik Destek



# Dikey Mod

## Dikey Yönde Metin İçeren Etiketler

### Oluşturma



Dikey yönde metin içeren etiketleri yazdırın.

1. düğmesine basın.
2. Metni girin.
3. düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek



# KAR-UZN Modu

## Bir Seferde Çoklu Etiketler Oluşturma

TERMINAL BLOCK  
MIX-LEN

Aynı anda birçok karışık uzunlukta etiket oluşturabilirsiniz.

Ex



1. düğmesine basın.

2. / tuşları ile etiket uzunluğunu seçin ardından tuşuna basın.

**Oto:** Metnin uzunluğuna bağlı olarak etiket uzunluğunu otomatik olarak ayarlar.

**Ayarla:** Etiket uzunluğunu ayarlar.  
Ayar aralığı: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)

3. Etiketlerin numarasını girin ardından tuşuna basın.

Bu örnekte "3" girilecek.

4. / tuşları ile kenar boşlukların türünü seçin ardından tuşuna basın.

**Bant/3:** Şerit genişliğinin 1/3'ü olan kenar boşluklarını ayarlar.

**Bant:** Şerit genişliğine eşit olan kenar boşlukları ayarlar.

5. / tuşları ile yönlendirme seçimini yapın ardından tuşuna basın.

Bu örnekte "Yatay" seçilecek.

Yatay

Düşey1

Düşey2

6. "Cable" girişini yapın ardından tuşuna basın.

Diğer etiketler için aynı şekilde metni girin ve tuşuna basın.

7. düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Terminal Blok Modu

## Terminal Block için Etiketler Oluşturma



Terminal alanı ve etiket uzunluğu ayarını yaparak terminal block'lar için optimize edilmiş etiketler oluşturabilirsiniz.

1. düğmesine basın.
2. **Uzunluk türünü seçin ardından** tuşuna basın.  
Bu örnekte "Pitch" seçeceğiz.  
**Pitch:** Uzunluğu terminal alanı ile ayarlar.  
**Etiket:** Uzunluğu etiket uzunluğu ile ayarlar.
3. **Terminal alanını girin ardından** tuşuna basın.
4. **Terminal sayısını girin ardından** tuşuna basın.  
Bu örnekte "03" girilecek.
5. / tuşları ile ayırıcı türünü seçin ardından tuşuna basın.  
Bu örnekte "Çizgi" seçilecek.
6. / tuşları ile yönlendirme seçimini yapın ardından tuşuna basın.  
Bu örnekte "Düşey2" seçilecek.  

Yatay	607A	608A	609A
Düşey1	0 0 7 <	0 0 8 <	0 0 9 <
Düşey2	607A	608A	609A
7. **Metni girin.**
8. düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek


# Ağ Modu

## Patch Panel için Etiketler Oluşturma NETWORK

Etiket uzunluğu ve port sayısını ayarlayarak patch panel için en uygun etiketleri oluşturabilirsiniz.



1. NETWORK düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmeleri ile "P.Pan/F.Plake" seçin ardından ENTER düğmesine basın.
3. ▲/▼ tuşları ile uzunluk türünü seçin ardından ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "Ports" seçilecek.  
**Ports:** Uzunluğu port uzunluğu ile ayarlar.  
**Etiket:** Uzunluğu etiket uzunluğu ile ayarlar.
4. Port uzunluğunu girin ardından ENTER tuşuna basın.  
Ayar aralığı: 0,1 ila 11,81" (0,25 ila 30,00 cm)
5. Port sayısını girin ardından ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "3" girilecek.  
Ayar aralığı: 1 ila 50
6. ▲/▼ tuşları ile ayırıcı türünü seçin ardından ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "Çizgi" seçilecek.



7. ▲/▼ tuşları ile yönlendirme seçimini yapın ardından ENTER tuşuna basın.

Bu örnekte "Yatay" seçilecek.

**Yatay**

607A	608A	609A
------	------	------

**Düşey1**

607A	608A	609A
------	------	------

**Düşey2**

607A	608A	609A
------	------	------

8. Metni girin.  
Sıra numaraları ile etiketler oluşturabilirsiniz.  
Ayrıntılı bilgi için bkz. "Gelişmiş Sıra Numarası Verme ile Etiketler Oluşturma"
9. PRINT düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini



Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

## 66-Blok için Etiketler Oluşturma NETWORK

66-Blok için etiketler oluşturabilirsiniz, böylece büyük sayıdaki konnektörler kolayca tanımlanabilir.



- NETWORK düğmesine basın.
- ▲/▼ tuşları ile "66-Block" seçin ardından ENTER tuşuna basın.
- ▲/▼ tuşları ile uzunluk türünü seçin ardından ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "Ports" seçilecek.  
**Ports:** Uzunluğu port uzunluğu ile ayarlar.  
**Etiket:** Uzunluğu etiket uzunluğu ile ayarlar.
- Port uzunluğunu girin ardından** ENTER tuşuna basın.  
Ayar aralığı: 0,1 ila 11,81" (0,25 ila 30,00 cm)
- Port sayısını girin ardından** ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "4" girilecek.  
Ayar aralığı: 1 ila 50
- ▲/▼ tuşları ile ayırıcı türünü seçin ardından ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "Çizgi" seçilecek.

- ▲/▼ tuşları ile yönlendirme seçimini yapın ardından ENTER tuşuna basın.

Bu örnekte "Yatay" seçilecek.

<b>Yatay</b>	607A	608A	609A
<b>Düşey1</b>	607A	608A	609A
<b>Düşey2</b>	607A	608A	609A

- Metni girin.**  
Sıra numaraları ile etiketler oluşturabilirsiniz.  
Ayrıntılı bilgi için bkz. ["Gelişmiş Sıra Numarası Verme ile Etiketler Oluşturma"](#)
- PRINT düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek


## 110-Blok için Etiketler Oluşturma NETWORK

110-Blok üzerine bağlanan tel veya pin numaralarını bir bakışta tanımlamak için etiketler oluşturabilirsiniz.

**Ex**

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

Üst sayı  
Alt sayı



1. NETWORK düğmesine basın.

2. ▲/▼ tuşları ile "110-Block" seçin ardından ENTER tuşuna basın.

3. ▲/▼ tuşları ile blok türünü seçin ardından ENTER tuşuna basın.

Bu örnekte "4 çift" seçilecek.

**Boş:** iki sıra ve bir sütunlu bir tablo oluşturur.


4. ▲/▼ tuşları ile metin türünü seçin ardından ENTER tuşuna basın.

Bu örnekte "Pin" seçilecek.

1	4	8
25	28	32

**Pin**

1	2
7	8

**Seri**


**Boş**

5. **Üst sayıyı girin ardından** ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte "1" girilecek.

6. **Alt sayıyı girin ardından** ENTER tuşuna basın.  
Bu örnekte otomatik olarak "25" girilir.

7. **Etiket uzunluğunu girin ardından** ENTER tuşuna basın.  
Ayar aralığı: 0,39 ila 39,36" (1 ila 99,99 cm)

8. PRINT düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi


Teknik Destek

# Etiketleri Özelleştirme

## Çoklu Satırların Sırasını Değiştirme








TEXT OPTIONS

Metni satır satır değiştirir.



### NOT

Oluşturulan etiket türüne bağlı olarak satır takası yapmak mümkün olmayabilir.

1.  düğmesine basın.
2.  /  ile "Satır takası" seçimini yapın ve  düğmesine basın.
3.  /  düğmeleri ile işlevi uygulamak istediğiniz alanı seçin ve  düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

**Barkod Etiketleri Oluşturma****NOT**

- Oluşturduğunuz etiket türüne bağlı olarak barkod eklemesi yapılamayabilir.
- Bir etikete yalnızca en fazla iki barkod girilebilir.

Desteklenen barkod türleri:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. düğmesine basın.
2. / düğmeleri ile bir öğeyi seçin ve düğmesine basın.  
Ayar tamamlanıncaya kadar sonraki seçeneğe geçerek ilerleyin.
3. **Barkodun alfanümerik karakterlerini girin ardından** düğmesine basın.
4. düğmesine basın.

**Simge ile Etiketler Oluşturma**

1. düğmesine basın.
2. / düğmeleri ile bir kategori seçin ve düğmesine basın.
3. / düğmeleri ile bir simge seçin ve düğmesine basın.
4. düğmesine basın.

**NOT**

Mevcut simgeler için "Simge Listesi"

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi


Teknik Destek



**Serileştirilmiş Etiketler Oluşturma**ADV.  
123 SERIAL

(0 ila 9) sayıları ve alfabe harflerini (a ila z ve A ila Z) içeren en fazla dört hane girilebilir.

**NOT**







Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra  düğmesine tekrar basılsa bile, yazdırma bir sonraki sıralı numaradan devam etmeyecektir. Yazdırma, sayı dizisinde ayarlanan ilk etiketten başlar. Bir sonraki sıralı numaradan yazdırmaya devam etmek için, ilk etiketin başlangıç değerini bir sonraki sıralı numaraya ayarlayın.

**Ex**











0001

0003

0005

- 1.  düğmesine basın.**
- 2. Sıralı numaraların başlangıç değerini girin ardından  düğmesine basın.**  
Bu örnekte "0001" girilecek.
- 3. Sıralı numaraların bitiş değerini girin ardından  düğmesine basın.**  
Bu örnekte "0005" girilecek.
- 4. Artım değerini girin ardından  tuşuna basın.**  
Bu örnekte "2" girilecek.
- 5.  +  düğmesine basın.**  
Ayarlanan etiketlerin bir kümesi yazdırılacaktır.

**Kopya ile Serileştirilmiş Etiketler Oluşturma**

- 1. Sıralı numaraları ayarlayın.**  
 "Serileştirilmiş Etiketler Oluşturma"
- 2.  +  düğmesine basın.**
- 3.  /  düğmeleri ile "Yazdırma kopya" seçin ardından  düğmesine basın.**
- 4. Yazdırma kopya sayısını girin ardından  tuşuna basın.**  
Bu örnekte "2" girilecek.
- 5.  /  düğmeleri ile "Yazdır başlat?" seçin ardından  düğmesine basın.**  
Yazdırma başlar.

**NOT**

"Yazdırma kopya" altındaki "Sıralamak" "Evet" olarak ayarlandığında, etiketler sıralanır ve yazdırılır.

 "Sıralama İşlevi ile Serileştirilmiş Etiketler Oluşturma"

**Ex**

0001 0001

0003 0003

0005 0005

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

## ■ Sıralama İşlevi ile Serileştirilmiş Etiketler Oluşturma

Serileştirilmiş etiketleri kopya kullanarak yazdırırken etiketlerin sırası değiştirilebilir. "Sıralamak" işlevinin varsayılan ayarı "Hayır" şeklindedir.









Örnek: Şu ayarlar ile Başlat: 1, Bitiş: 3, Artım: 1, etiketler üç küme halinde basılacaktır.

Sıralamak: Hayır

1 1 1 2 2 2 3 3 3

Sıralamak: Evet

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.  +  düğmesine basın.
2.  /  düğmeleri ile "Sıralamak" ögesini seçin ve  düğmesine basın.
3.  /  düğmeleri ile "Evet" seçimini yapın ve  düğmesine basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama


**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini


Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

**Gelişmiş Sıra Numarası Verme ile Etiketler****Oluşturma**

Bir etikette birden fazla sayfa boyunca serileştirme oluştururken kullanın.

**1. Blokları oluşturun.**

Bu örnekte üç sayfa oluşturuldu.

"Sayfa Ekleme"

**2. + düğmesine basın.****3. Serileştirilmiş numaraların başlangıç değerini girin ardından düğmesine basın.**

Bu örnekte "CN01" girilecek.

Serileştirilmiş numaralar otomatik olarak blok 2 ve blok 3'e atanır.

**4. / tuşları ile tekrar sayısını seçin ardından düğmesine basın.**

Bu örnekte "1 kez" seçilecek.

**5. düğmesine basın.**

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simgeler Listesi

Teknik Destek

## Biçim ve Stil Ayarlama (Metin Seçenekleri Menüsü)

TEXT OPTIONS

### Ayar Prosedürü

#### 1. İmleci yerleştirin.

İmleci, işlevi uygulamak istediğiniz karakterlerin soluna yerleştirin.  
İşlevi belirli bir satıra veya bloğa uygulamak isterseniz, imlecin satırda veya blokta olduğundan emin olun.

#### 2. düğmesine basın.

Örnek: "Kalın-İtalik" uygulamak için


#### 3. / düğmeleri ile "Kalın-İtalik" seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

#### 4. / düğmeleri ile "K + İ" seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

#### 5. / düğmeleri ile işlevi uygulamak istediğiniz alanı seçin ve düğmesine basın.

"Karakter" seçildiğinde, işlev imlecin sağındaki tüm karakterlere uygulanır.

### NOT

 üzerine basıldığında görüntülenen ayar öğeleri oluşturulan etiket türüne bağlı olarak değişir.

### Metin Seçenekleri menüsü

Aşağıdaki ayarları yaparak etiketinizi özelleştirebilirsiniz.

#### Yerleşim

*Sol, Ortala, Yasla, Sağ*

Birden fazla satır kullanıldığında yerleşimi ayarlar.

#### Çerçeve-Tablo

Metni bir çerçeve ile süsler veya tablo ekler.

#### Stil

*Anahat, Normal, Gri, Gölge, G+A*

Metne bir karakter stili uygular.

#### Karak.aralığı

*Yok, Dar, Normal, Geniş*

Karakter arası boşluğu ayarlar.

#### Kenarlık-Satır

*Üstüçizili, Altıçizili, Yok, Kenarlık, Yuv.kenar.*

Metne kenarlık, altıçizili, vb. uygular.

#### Kar.Genişliği

*Daha küçük, Küçük, Dar, Normal, Geniş*

Buradan karakterlerin genişliğini ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz.

menü ileriye  
devam  
ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi


Teknik Destek


### Kalın-İtalik

*İtalik, Normal, Kalın, K+i*


Metni kalın veya italik yapar.

### Uzunluk

Bu ayar  düğmesine basıldığı zaman ile aynıdır.

 "Etiket Uzunluğunu Ayarlama"

### Kenarboşluklar


Bu ayar  düğmesine basıldığı zaman ile aynıdır.

 "Kenar Boşluklarını Ayarlama"

### Yönlendirme

|AB|A, |A B|, |AB|AB


Metnin yönünü ayarlar.




### Yazıtipiboyutu

Yazıtipiboyutu seçimini önceden ayarlanmış planlardan veya "Manüel" üzerinden yapın.

"Manüel" seçildiğinde, yazıtipiboyutu her bir blok için satır satır ayarlanabilir.


 "Yazı tipi boyutunu Değiştirme"

 "Yazıtipi Boyutunu Belirleme"

### Satır takası

Metin sırasını satır satır değiştirir.

Oluşturulan etiket türüne bağlı olarak satır takası yapmak mümkün olmayabilir.

 "Çoklu Satırların Sırasını Değiştirme"

menü geriye  
devam  
ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek



## Yazı tipi boyutunu Değiştirme

FONT SIZE



Yazı tipi boyutu, metin etiket alanı içerisine sığacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Sabit bir alana daha fazla metin girildikçe, metin boyutu otomatik olarak küçülür. Metin silinirse, metin boyutu otomatik olarak artar.

## Yazı tipi boyutunu önceden ayarlanmış seçeneklerden değiştirme


### Tek Metin Satırı olan bir Etiketın Yazı tipi boyutunu Değiştirme


Önceden ayarlanmış seçeneklerden seçmek için  üzerine basın.  tuşuna birden çok kez basmak tüm seçenekler arasında gezinir.

### Birden Fazla Metin Satırı olan bir Etiketın Yazı tipi boyutunu Değiştirme

 düğmesine basıldığında, ekran oluşturduğunuz satır sayısını gösterir ve önceden ayarlanmış seçeneklerden seçim yapmanıza izin verir.  tuşuna birden çok kez basmak tüm seçenekler arasında gezinir.

## Yazı tipi boyutunu Manüel Olarak Değiştirme

Bir sayfanın yazı tipi boyutunu satır satır değiştirmek için  üzerine basın. Ardından "Yazı tipi boyutu", "7- Satır", "Manüel" seçimini yapın.



Bu, her bir satır için yazı tipi boyutunu ayarlamanızı sağlar.  "Yazıtipi Boyutunu Belirleme"

### NOT

- Oluşturulan etiket türüne bağlı olarak yazı tipi boyutunu değiştirmek mümkün olmayabilir.
- Metniniz yalnızca aşağıda açıklanan harfleri ve/veya işaretleri içeriyorsa, diğer harfleri ve/veya işaretleri içeren metinden daha büyük yazdırılır.  
Sayılar, İngilizce alfabe büyük harfler, boşluk ve aşağıdaki işaretler; ! " # % & ' \* + - . / : < = > ? \ ^

Danger

DANGER

1.  düğmesine basın.
2.  üzerine her basışta yazı tipi boyutu değişir.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama


Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

**Metin Yönlendirmesini Değiştirme**

Metin yönünü dikey veya yatay olarak değiştirir.

**NOT**

Oluşturulan etiket türüne bağlı olarak metin yönünü değiştirmek mümkün olmayabilir.

1. düğmesine basın.

üzerine her basışta, ayar "Yatay" ve "Dikey" arasında değişir.

**Yatay**

**Dikey**

**NOT**

Ayarlanabilen öğeler oluşturulan etiket türüne bağlı olarak değişir.

**Etiket Uzunluğunu Ayarlama**

Etiket ya da bloğun uzunluğu ayarlanabilir.

**NOT**

- Pres-kesme etiket için bu ayar yapılamaz.
- Özel bir etiket oluştururken, uzunluğu tekrar ayarlayabilirsiniz. Özel etiket için ayar öğeleri üzerine basıldıktan sonra görüntülenir.



1. düğmesine basın.
2. tuşları ile uzunluk ayar yöntemini seçin ve tuşuna basın.  
**Oto:** Metnin uzunluğuna bağlı olarak etiket uzunluğunu otomatik olarak ayarlar.  
**Ayarla:** Etiket uzunluğunu ayarlar.  
Ayar aralığı: 1,00 ila 99,99 cm
3. tuşları ile metin için hizalamayı seçin ve tuşuna basın.  
**Sol, Ortala, Yasla, Sağ**

**Kenar Boşluklarını Ayarlama**

Sol ve sağ kenar boşluklarını ayarlar.

**NOT**

Oluşturulan etiket türüne bağlı olarak kenar boşluklarını ayarlamak mümkün olmayabilir.

1. düğmesine basın.
2. Kenar boşlukları türünü ile seçin ve tuşuna basın.  
**Şerit geniş./3:**  
Şerit genişliğinin 1/3'ü olan kenar boşluklarını ayarlar.  
**Şerit geniş.:**  
Şerit genişliğine eşit olan kenar boşlukları ayarlar.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

## Sayfa Ekleme

PRINT PREVIEW  
PAGE

Metni bloklara bölerek, satırların stilini ve sayısını bloklar halinde değiştirebilirsiniz.

Ekran

01 1 Cable  
2 #101  
02 1 USB No.1  
2 USB No.2

Etiket

Cable USB No.1  
#101 USB No.2  
Blok 1 Blok 2

1.  düğmesine basın.

İmlecin yanındaki karakterden itibaren yeni bir blok başlatılır.

01 1 Cable  
2 #101  
02 1

## Yazıtipi Boyutunu Belirleme

FONT SIZE, TEXT OPTIONS

Bir bloğun/sayfanın yazı tipi boyutunu satır satır değiştirebilirsiniz.

USB cable  
Type A  
#002

USB cable  
Type A  
#002

## NOT














- Bant modu ve Dikey mod için yazı tipi boyutunu metin seçenek menüsünden de değiştirebilirsiniz.
- Ayarlanabilen yazıtipi boyutları, kullanılan bandın genişliğine veya metin satır sayısına bağlı olarak farklılık gösterir.
- Metnin yazıtipi boyutu, bandın genişliğine göre otomatik olarak ayarlanır. Bu nedenle, ilk satır en büyük yazıtipi boyutuna ayarlanmış olsa bile, ikinci ve üçüncü satırların yazıtipi boyutu ayarlarına bağlı olarak boyutu değiştirilebilir.

Yazıtipi boyutunu ayarlamanın iki yolu vardır:

 ile

1. Önceden ayarlanmış yazı tipi boyutu kalıpları arasından seçim yapmak için  tuşuna basmaya devam edin.

 ile

1.  düğmesine basın.
2. "Yazıtipi boyutu" seçimini yapın ve  tuşuna basın.
3. Satır sayısının  /  ile seçin ve  tuşuna basın.
4.  /  düğmeleri ile "Manüel" öğesini seçin ve  düğmesine basın.
5. Değiştirilecek satırı  /  düğmeleri ile seçin ve yazıtipi boyutunu  /  ile değiştirin.
6. Ayarlar tamamlandığında,  üzerine dokunun.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek



## ■ Baskıyı büyüt

Tek etiket genişliğinden daha büyük bir etiket oluşturabilirsiniz. Oluşturulan içeriği birden fazla etiket üzerine ayrı olarak yazdırın ve sonra tek bir etiket şeklinde kullanmak için bunları bir araya getirin.



1. + düğmesine basın.
2. / ile "Baskıyı büyüt" seçimini yapın ve düğmesine basın.
3. / ile "\*2boy." seçimini yapın ve düğmesine basın.
4. / ile "2/2" seçimini yapın ve düğmesine basın.
5. / ile "Yazdır başlat?" seçimini yapın ve düğmesine basın.  
Yazdırma başlar.

### NOT

Yazdırma sonrasında bile işlev etkin kalır. İşlevi devre dışı bırakmak için "Kapalı" seçimini yapın.

## ■ Yansıma yazdır

Açık Kapalı

1. + düğmesine basın.
2. / düğmeleri ile "Yansıma yazdır" ögesini seçin ve düğmesine basın.
3. / düğmeleri ile "Açık" ögesini seçin ve düğmesine basın.
4. / ile "Yazdır başlat?" seçimini yapın ve düğmesine basın.  
Yazdırma başlar.

### NOT

Yazdırma sonrasında bile işlev etkin kalır. İşlevi devre dışı bırakmak için "Kapalı" seçimini yapın.

## ■ Yazdırma kopya

...

1. + düğmesine basın.
2. / ile "Yazdırma kopya" seçimini yapın ve düğmesine basın.
3. Yazdırma kopya sayısını girin ardından tuşuna basın.
4. / ile "Yazdır başlat?" seçimini yapın ve düğmesine basın.  
Yazdırma başlar.

### NOT

Yazdırma sonrasında bile işlev etkin kalır. İşlevi devre dışı bırakmak için yazdırma kopya sayısını "1" olarak ayarlayın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Sık Kullanılan Etiketleri Kaydetme



Sık kullanılan etiketleri kaydederek, bir dahaki sefere kolayca geri çağırıp yazdırabilirsiniz. En fazla 100 etiket kaydedilebilir.

## ■ Etiket kaydetme

1. düğmesine basın.
2. ile "Kaydet" seçimini yapın ve düğmesine basın.
3. veya sayı tuşları ile kullanılabilen bir sayı seçin ve ardından tuşuna basın.  
Dosya adının girileceği ekran görüntülenir.
4. Dosya adını girin ve düğmesine basın.  
Dosya adı en fazla 10 karakter içerebilir. Aşağıdaki karakterler kullanılabilir.  
0 ila 9, A ila Z, a ila z, boşluk, ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - = + [ ] { } ; : ' " , . < > / ? \ ` ~ | \_  
Kayıt onay ekranı görüntülenir.
5. Kayıt numarasını onaylayın ardından tuşuna basın.

## ■ Kaydedilen etiketi anımsama

1. düğmesine basın.
2. ile "Anımsa" seçimini yapın ve düğmesine basın.
3. veya sayı tuşları ile bir dosya adı seçin ardından düğmesine basın.  
Anımsama onay ekranı görüntülenir.
4. Dosya adını onaylayın ardından tuşuna basın.

### NOT

Kullanılan bandın bilgileri de dahil olmak üzere etiketin bilgileri dosyaya kaydedilir. Bu nedenle, yazıcıda ayarlanan bandın bant türü vb. gibi özellikleri, geri anımsamak istediğiniz dosyada kaydedilen bant bilgileriyle farklılık gösterirse, bir hata mesajı görüntülenir. Kaydedilen dosyadaki bilgilerle eşleşen özelliklere sahip bir banda geçin.

## ■ Kaydedilen etiketi yazdırma

Birden fazla dosya seçebilir ve bunları tek seferde yazdırabilirsiniz.

1. düğmesine basın.
2. ile "Yazdır" seçimini yapın ve düğmesine basın.
3. veya sayı tuşları ile bir dosya adı seçin ardından düğmesine basın.  
Kayıt numaralarını sürekli seçerek ve düğmesine basarak birlikte yazdırmak için birden çok dosya seçebilirsiniz.
4. ile "Yazd. Başlat" seçimini yapın ve düğmesine basın.  
Yazdırma başlar.

### NOT

Aynı zamanda + üzerine basarak da "Yazd. Başlat" seçimini yapabilirsiniz.

## ■ Kaydedilen etiketi silme

1. düğmesine basın.
2. ile "Sil" seçimini yapın ve düğmesine basın.
3. veya sayı tuşları ile bir dosya adı seçin ardından düğmesine basın.  
Silme onay ekranı görüntülenir.
4. Dosya adını onaylayın ardından tuşuna basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Yazıcı Ayarlarını Deęiřtirme



## Otomatik kes

### Otomatik kes:

Otomatik olarak kesilip kesilmeyeceęini ayarlar.

### Yarım kes:

"Otomatik kes" ayarı "Açık" yapıldığında, "Yarım kes" işlevi kullanılabilir. "Yarı kes", etiketin çıkarılmasını kolaylařtırmak için yalnızca etiket malzemesini keser, ancak kaplama malzemesini kesmez.

## Yazdırma yoğun

Yazdırma yoğunluęunu ayarlar.

Gerekirse, baskı kalitesini artırmak için yazdırma yoğunluęu ayarlanabilir.

## Drop stop

Bu işlev, yazdırılan etiketleri kaldırılana kadar yerinde tutar. Kaldırıldıktan sonra, bir sonraki etiket otomatik olarak yazdırılmaya başlar. Bu duraklama işlevi, yazdırılan etiketlerin yazıcıdan düşmesini önler ve kolayca kaldırılması için tutar.

Birden fazla kopya yazdırırken, yazdırılan bir etiketin her alınışı ile ikinci veya sonraki etiketlerin yazdırılması başlar. Bu işlev sadece etiket uzunluęu 1,1 inç (28 mm) veya daha fazla, "Otomatik kes" ayarı "Açık" ve "Yarım kes" ayarı "Kapalı" olduęu zaman kullanılabilir.

### NOT

Drop stop işlevi etkin vaziyette sürekli yazdırma yaparsanız, basılı bandı aldıktan sonra yazdırma otomatik olarak devam ettirilemeyebilir. Böyle bir durumda, üst kapaęı açıp kapatın ve "Yaz.yen.bařl." seęimini yapın.

## Kalıp KesimPos

Pres-kesme etiketteki metin konumunu ayarlar.

**Geniřl. kon.:** Metnin dikey konumunu ayarlar.

**Uzunl. kon.:** Metnin yatay konumunu ayarlar.

## Arka aydınlatm

Ekran arka aydınlatma ayarını Açık veya Kapalı yapar.

## Dil

Ekranında görüntülenen dil için ařaęıdaki seęenekler arasından seęim yapabilirsiniz:

*Dansk, Deutsch, English, Espańol, Franais, Italiano, Nederlands, Norsk, Portugues-Br, Portugues-EU, Suomi, Svenska, Trke*

## in/cm

Etiket boyutunu gstermek için kullanılan uzunluk ölçü birimi için in ve cm arasında geiř yapabilirsiniz.

### NOT

**Versiyon:** Yazıcı aygıt yazılımı versiyon numarası.

## Ayar Prosedürü

1. düęmesine basın.
2. / tuřları ile istenen işlevi seęin ve tuřuna basın.
3. / tuřları ile istenen öęeyi seęin ve tuřuna basın.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Para Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

**Etiket İşlevleri**

Tuř Menü Dizini

Çereve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Tuř Menü Dizini

Menü listesi sayfasını görüntülemek için mavi kutulu tuřlara tıklayın.



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

**Tuř Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek



# Besle ve Kes



# Çoklu baskı



## NOT

 +  üzerine basıldığında görüntülenen ayar öğeleri, oluşturulan etiket türüne bağlı olarak değişir.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

## Sıra Numarası Ver



## Gelişmiş Sıra Numarası Ver



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Barkod 1



menü ileriye  
devam  
ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Barkod 2



menü geriye  
devam  
ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek




# Kenar boşluklar


Kenarboşluklar	
Minimum	1mm
Kısa	4mm
Orta	10mm
Uzun	18mm
Şerit geniş./3	
Şerit geniş.	




## NOT

 üzerine basıldığında görüntülenen ayar öğeleri oluşturulan etiket türüne bağlı olarak değişir.

# Uzunluk



## NOT

 üzerine basıldığında görüntülenen ayar öğeleri oluşturulan etiket türüne bağlı olarak değişir.

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

# Metin Seçenekleri 1



## NOT

 üzerine basıldığında görüntülenen ayar öğeleri oluşturulan etiket türüne bağlı olarak değişir.

menü ileriye devam ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Metin Seçenekleri 2



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Metin Seçenekleri 3



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

# Sarım



# Bayrak



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri


Simge Listesi

Teknik Destek

## Kar-Uzn



## Terminal Blok



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Dağıtım Panosu



# Blok-66



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Blok-110



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

**Tuş Menü Dizini**


Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek



# Temizle



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Kurulum Menüsü 1



menü ileriye  
devam  
ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Kurulum Menüsü 2



menü geriye  
devam  
ediyor



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri


**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Dosya Depolama Menüsü



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Aksanlı harf

<b>A</b>	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ă
<b>C</b>	Ç Ć Ć Ć
<b>D</b>	Đ Ď
<b>E</b>	É È Ě Ê Ę Æ Ø Ē Ę Ę Ě
<b>G</b>	Ĝ Ğ Ğ
<b>H</b>	Ĥ
<b>I</b>	Í Ĩ Î Ì Ĭ Ī ĩ ĩ ĩ
<b>K</b>	Ķ
<b>L</b>	Ł Ł Ł Ł Ł
<b>N</b>	Ñ Ń Ń Ń Ń Ń
<b>O</b>	Ó Ô Œ Ő Ò Ö Ø Ő Ō Ő
<b>P</b>	Ɔ
<b>R</b>	Ř Ř
<b>S</b>	Š Š Š
<b>T</b>	Ť Ť Ť
<b>U</b>	Ú Ü Ù Û Ů Ű Ū Ů Ů
<b>W</b>	Ŵ
<b>Y</b>	Ý Ÿ Ÿ
<b>Z</b>	Ž Ž Ž Ʒ

<b>a</b>	á à â ã ä å æ ą ā ą ą
<b>c</b>	ç ć Ć Ć
<b>d</b>	đ đ đ'
<b>e</b>	é è ě ê ę ę ē ę è ě
<b>g</b>	ğ ğ ğ
<b>h</b>	ħ
<b>i</b>	í Ĩ Î Ì Ĭ Ī ĩ ĩ ĩ
<b>k</b>	ķ
<b>l</b>	ł ł ł ł ł
<b>n</b>	ñ Ń Ń Ń Ń Ń
<b>o</b>	ó ô œ ő ò ö ø ő ō ő
<b>p</b>	Ɔ
<b>r</b>	ř ř
<b>s</b>	š š š š š
<b>t</b>	ť ť ť
<b>u</b>	ú ü ù û ů Ű Ū Ů Ů
<b>w</b>	ŵ
<b>y</b>	ý Ÿ Ÿ
<b>z</b>	ž ž ž Ʒ
<b>?</b>	¿
<b>!</b>	!

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

**Tuş Menü Dizini**

Çerçeve ve Tablo Listeleri

Simge Listesi

Teknik Destek

# Çerçeve ve Tablo Listeleri

## Çerçeve

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26		27		28	
29		30		31		32		33		34		35	

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri











Tuş Menü Dizini

**Çerçeve ve Tablo Listeleri**

Simge Listesi

Teknik Destek

## Tablo

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10									

Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

**Çerçeve ve Tablo Listeleri**

Simge Listesi

Teknik Destek







# Teknik Destek İletişim bilgileri: telefon numarası, e-posta. adresi

## Ek Destek

[www.panduit.com](http://www.panduit.com) adresini ziyaret edin

## Ücretsiz İndirilenler

- Yol: Destek / İndirme Merkezi / Yazılım  
Aygıt Yazılımı Yazıcılar
- Detaylı Operatör El Kitabı
  - Yedek Hızlı Başvuru Kartı
  - Ürün Bülteni
  - Ürün özellikleri ve güvenlik bilgileri.

## Garanti Kaydı

Yol: Destek / Ürün Kaydı

## İlgili Ürünler

- MP Etiket Kasetleri
- MP100 Yazıcı
- Android ve iOS için Mobil Etiketleme Uygulamaları
- Easy-Mark Plus Etiketleme Yazılımı

## Global Müşteri Hizmetleri

- [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)
- ABD ve Kanada: 800-777-3300
- Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 44.20.8601.7200
- Latin Amerika: 52.33.3777.6000
- Asya Pasifik: 65.6305.7575

## PANDUIT TEKNİK DESTEK

1-866-871-4571

[GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)

**MP300** Label Printer  
Imprimante d'étiquettes

AC adapter / Adaptateur secteur : AST1527Z2-1  
15V == 2.7A  
Alkaline batteries(AA size×6) / Piles alcalines(AA Taille×6)  
9V == 2.7A

**CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)**

In case of alkaline battery  
RATED OPERATING TIME / RATED RESTING TIME: 0.5H / 1.0H  
En cas de pile alcaline  
TEMPS DE FONCTIONNEMENT NOMINALE /  
TEMPS DE REPOS NOMINALE : 0.5H / 1.0H  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is  
subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired  
operation.

**PANDUIT**

Panduit Corp.  
World Headquarters  
Tinley Park, IL 60487  
800.777.3300  
[www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Made in CHINA / Fabriqué en CHINE  
Use only power supplies listed in the user instructions.  
Utiliser l'adaptateur secteur indiqué dans le guide de l'utilisateur.  
181372700



Üst

Özellikler

Yazıcıyı Easy-Mark Plus  
ile kullanma

Sorun Giderme

Parça Adları ve  
İşlevleri

Buradan Başlayın

Temizleme

Ayarları Sıfırlama

Etiket İşlevleri

Tuş Menü Dizini

Çerçeve ve Tablo  
Listeleri

Simge Listesi

**Teknik Destek**