

MP300

Imprimante mobile série PXE™

Bulletin produit

Solution complète pour
le marché industriel



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER

Imprimantes mobiles série PXE™

Identifiez plus rapidement, simplement et précisément avec les imprimantes mobiles de la série PXE. Cette gamme complète d'imprimantes d'identification avancées associe les performances leader du marché et la durabilité éprouvée de Panduit à la technologie d'impression de niveau mondial d'Epson.



Etiquetteuse mobile MP300

Solutions de marquage fines de niveau industriel pour les professionnels en réseau, en systèmes électriques et en sécurité.

FONCTIONS :

- Plateforme de cassette MP partagée
- Résolution d'impression 360 ppp
- Découpe partielle et complète automatique
- Vitesse d'impression 35,5 mm/s
- Largeur d'étiquette jusqu'à 38,1 mm
- Imprime *les étiquettes* prédécoupées *ou* continues
- Connectivité USB
- Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™
- Accessoire de fixation magnétique
- Batterie rechargeable

Logiciel Easy-Mark Plus™



- Modèles communs permettant de créer et d'imprimer aisément des étiquettes pour toutes les applications électriques et réseau
- 11 langues disponibles
- Disponible sur clé USB, CD, téléchargement Web ou serveur réseau
- Compatible avec les imprimantes à transfert thermique Panduit portables et de bureau, systèmes d'embossage Panduit et autres imprimantes laser/jet d'encre
- Version d'essai gratuite pendant 90 jours sur le site www.panduit.com

PANDUIT™

EPSON

EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER

Technologie d'impression Epson™

Epson est un leader mondial dont la mission est de connecter les individus, les objets et les informations par le biais de technologies efficaces, compactes et de haute précision.

Expertise de Panduit™ en matière d'étiquetage et de logiciels

Panduit conçoit des solutions d'étiquetage de pointe pour les environnements électriques et réseau, du Data Center jusqu'à la salle de télécommunications et des bureaux jusqu'au site de production.


MP300

Imprimante mobile série PXE™

Points forts



Étiquettes auto-protégées




Étiquettes drapeau




Vitesse d'impression élevée



Fonction de découpe partielle



Cassette à chargement frontal



Moins d'espace perdu à la marge




Fixation magnétique




Rétention d'étiquette après la découpe



Étiquettes pour panneaux de brassage/plaques frontales



Étiquettes de longueur mixte



Bandes continues

Informations pratiques

Imprimantes et accessoires



MP300

MP300-ACS

MP300-CASE

Référence	Description
MP300	Comprend : imprimante MP300, une (1) cassette d'étiquettes auto-protégées S100X150VAM, batterie Li-ion rechargeable, étui de transport rigide, adaptateur secteur, câble USB, fixations magnétiques et carte de référence rapide.
MP300/E	Comprend : imprimante MP300, une (1) cassette d'étiquettes auto-protégées S100X150VAM, batterie Li-ion rechargeable, étui de transport rigide, adaptateur secteur (MP300-AC), câble USB et fixations magnétiques. Pour une utilisation hors Amérique du Nord.
MP300-ACS	Module d'adaptateur secteur universel 120-240 VCA de rechange avec cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord pour l'imprimante MP300
MP-BATT	La batterie de rechange Li-ion rechargeable MP-BATT est conçue pour être utilisée avec les imprimantes mobiles MP200 et MP300. La batterie est conforme RoHS. La batterie est de coloris gris. Chaque package contient 1 unité.
MP-CASE	Étui de transport rigide de rechange conçu pour les imprimantes mobiles MP200 et MP300. L'étui est conforme RoHS. Dimensions (L x l) : 395,4 mm x 298,4 mm. Il est de coloris noir. Chaque package contient 1 unité.
PTR-CLN	Kit de nettoyage pour imprimante – contient (1) stylo nettoyant, (8) lingettes imbibées, (8) tampons en mousse préalablement imbibés de solution de nettoyage, une fiche signalétique et les instructions de nettoyage

Référence	Description
EMPLUS-CD	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, téléchargement en ligne.
EMPLUS-2GO	Application portable Easy-Mark Plus™, clé USB.
EMPLUS-SERVER	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, version sur serveur à mettre en réseau.

Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus vendu séparément, non inclus avec les imprimantes PXE



EMPLUS

Informations pratiques



Cassettes d'étiquettes prédécoupées auto-protégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Les étiquettes adhésives auto-protégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente



Vinyle plastifié (VA)



-40 °C à 66 °C

Référence	Description	Quantité d'étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Hauteur de la zone d'impression		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté cdt std.	Qté ctn. std.
			MP 75	MP 100	MP 200	MP 300		po	mm	Pi	m	po	mm	po	mm	po	mm			
S050X075VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 12,7 mm x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	425							0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG			
S050X125VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 12,7 mm x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	200						0,5	12,7	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG		
S050X150VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 12,7 mm x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	175								1,5	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/ Cat. 6		
S100X075VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 mm x 19,1 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	300								0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 WG		
S100X125VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 mm x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	200	X	X	X	✓	Noir sur blanc			1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S100X150VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 mm x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	175								1,5	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/ Cat. 6		
S100X225VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc	125						1,0	25,4	2,25	57,2	0,75	19,1	0,24	6,1	0,48	12,2	8 - 4 AWG		
S100X400VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 25,4 mm, transparent/blanc	70								4,0	101,6	1,0	25,4	0,32	8,1	0,95	24,3	2 - 1 AWG		
S100X650VAM	Cassette MP, étiquette auto-protégée, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 38,1 mm, transparent/blanc	45								6,5	165,1	1,5	38,1	0,48	12,2	1,59	40,4	1/0 - 250 MCM		

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Système d'identification de câbles en fibre optique LabelCore™



- Plus grande surface d'étiquetage sur les petits câbles en fibre et visibilité claire des légendes
- Manchons composés de matériau en PVC souple
- Manchon placé sur une section de câble rectiligne à au moins 5,08 cm de la gaine de la fibre

Référence	Coloris	Description	Qté cdt std.
NWSLC-2Y	Jaune	Manchon d'identification de câble jaune pour câble en fibre simplex de 2 mm, longueur 2,54 cm, à utiliser avec des étiquettes S100X150YAJ (laser/jet d'encre) ; S100X150VAM (imprimante portable MP300) ; S100X150VA1Y ou S100X150VATY (imprimante à transfert thermique).	100
NWSLC-2Y-AQ	Aqua	Manchon d'identification de câble aqua pour câble en fibre simplex de 2 mm, longueur 2,54 cm, à utiliser avec des étiquettes S100X150YAJ (laser/jet d'encre) ; S100X150VAM (imprimante portable MP300) ; S100X150VA1Y ou S100X150VATY (imprimante à transfert thermique).	
NWSLC-3Y	Orange	Manchon d'identification de câble orange pour câble en fibre simplex de 3 mm, longueur 2,54 cm, à utiliser avec des étiquettes S100X150YAJ (laser/jet d'encre) ; S100X150VAM (imprimante portable MP300) ; S100X150VA1Y ou S100X150VATY (imprimante à transfert thermique).	
NWSLC-7Y	Blanc	Manchon d'identification de câble blanc pour câble en fibre simplex de 3 mm, longueur 2,54 cm, à utiliser avec des étiquettes S100X225YAJ (laser/jet d'encre) ; S100X225VAM (imprimante portable MP300) ; S100X225VATY ou S200X225VATY (imprimante à transfert thermique).	

Informations pratiques



Cassettes d'étiquettes Turn-Tell® **SOUS BREVET**

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- La conception innovante permet le pivotement des étiquettes pour une meilleure visibilité depuis n'importe quel angle, ainsi que le repositionnement sur le fil/câble pour aligner les légendes et améliorer ainsi l'esthétique
- Les étiquettes peuvent être installées sur des câbles et assemblages déjà connectés sans nécessiter la déconnexion des câbles ou des fils




Film polymère (V1)



(-40 °C à 93 °C)

Référence	Description	Étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Qté cdt std.	Qté ctn. std.
			MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	po	mm		
R100X075V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 mm × 19,05 mm (L × H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	175					Noir sur blanc	1,0	25,4	0,75	19,1	1	5
R100X125V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 mm × 31,75 mm (L × H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	125	X	X	X	✓				1,25	31,8		
R100X150V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 mm × 38,1 mm (L × H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	100								1,5	38,1		
R100X225V1M	Cassette MP, étiquette auto-protégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 mm × 57,15 mm (L × H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc	75								2,25	57,2		

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.



Étiquettes continues auto-protégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Les étiquettes adhésives auto-protégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une partie transparente pour recouvrir et protéger l'impression



Vinyle plastifié (VA)



-40 °C à 66 °C

Référence	Description	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Largeur de la zone d'impression		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté cdt std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m	po	mm	po	mm	po	mm			
S000X100VAM	Cassette MP, ruban continu auto-protégé, vinyle, 25,4 mm × 7,9 m (l × L), blanc	X	✓	✓	✓	Blanc	0,945	24	26,2	8,0	0,315	8	0,10	2,5	0,20	5,1	12 – 10 AWG	1	5
S000X150VAM	Cassette MP, ruban continu auto-protégé, vinyle, 38,1 mm × 7,9 m (l × L), blanc	X	X	X	✓	Blanc	1,417	36	26,2	8,0	0,512	13,0	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Informations pratiques



Cassettes d'étiquettes non plastifiées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Etiquettes adhésives non plastifiées pour l'identification de fils/câbles



Toile nylon (C1M)




-54 °C à 135 °C

Référence	Description	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Hauteur		Longueur		Qté cdt std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T050X000C1M-BK	Cassette MP, ruban continu, toile nylon, 12,7 mm x 5,79 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc	0,465	11,82	19	6	1	5
T075X000C1M-BK	Cassette MP, ruban continu, toile nylon, 19,05 mm x 5,79 m (l x L), noir sur blanc	✓	✗	✓	✓		0,702	17,82				
T100X000C1M-BK	Cassette MP, ruban continu, toile nylon, 25,4 mm x 5,79 m (l x L), noir sur blanc	✗					0,938	23,82				


A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Vous aimez ces produits et souhaitez en savoir plus ?

Consultez panduit.com/mobileprinters pour découvrir l'offre complète de produits Panduit



Informations pratiques



Étiquettes continues thermorétractables

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Polyoléfine thermorétractable plate non adhésive pour l'identification de fils/câbles



Polyoléfine thermorétractable, rapport de rétrécissement 3:1 (H1, H2)



(-40 °C à 125 °C)

Polyoléfine thermorétractable, rapport de rétrécissement 2:1 (HP, HX)

(-55 °C à 125 °C)

Référence	Description	Taux de rétraction	Normes militaires	Compatibilité de l'imprimante				Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté cdt std.	Qté ctn. std.		
				MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m	po	mm	po	mm					
H000X025H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,35 mm x 2,44 m (l x L), blanc	3:1	✓					Noir sur blanc	0,27	6,8	8,2	2,5	0,06	1,4	0,16	4,1	22 - 18 AWG	1	5		
H000X025H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,35 mm x 2,44 m (l x L), jaune							Noir sur jaune													
H000X034H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,44 m (l x L), blanc							Noir sur blanc	0,37	9,3			0,07	1,9	0,22	5,7				18 - 12 AWG	
H000X034H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,44 m (l x L), jaune							Noir sur jaune													
H000X044H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 11,17 mm x 2,44 m (l x L), blanc						✓		0,48	12,3			0,09	2,4	0,3	7,6					16 - 8 AWG
H000X044H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 11,17 mm x 2,44 m (l x L), jaune						✓														
H000X064HPM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 16,25 mm x 2,44 m (l x L), blanc	2:1	✗					Noir sur blanc	0,71	18,0	0,32	8,1	0,43	10,9	8 - 2 AWG						
H000X064HXM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 16,25 mm x 2,44 m (l x L), jaune							Noir sur jaune													
H000X084HPM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 21,33 mm x 2,44 m (l x L), blanc							Noir sur blanc	0,87	22,5			0,32	8,1		0,54	13,7	4 - 1 AWG			
H000X084HXM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 21,33 mm x 2,44 m (l x L), jaune							Noir sur jaune													
H000X134HPM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 34 mm x 2,44 m (l x L), blanc						✗		1,34	34,0			0,43	10,9		0,79	20,1		1 - 250 MCM AWG		
H000X134HXM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 34 mm x 2,44 m (l x L), jaune						✗													Noir sur jaune	

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Informations pratiques



Étiquettes de composants en polyester non adhésives

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Étiquettes prédécoupées conçues pour offrir une qualité esthétique et un design optimisés
- Utilisées pour identifier les panneaux de brassage, les plaques frontales, les blocs à sertir et les matériels des systèmes réseau



Polyester non adhésif (Y1)



(-23 °C à 155 °C)

Référence	Description	Étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante				Coloris	Largeur		Hauteur		Application	Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
			MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	po	mm			
C195X040Y1M	Cassette MP, étiquette de composant, polyester non adhésif, 49,5 mm × 10 mm (l × H), blanc	125	X	X	X	✓	Blanc	1,95	49,5	0,4	10,2	Plaque frontale à branchement simple	1	5
C261X035Y1M	Cassette MP, étiquette de composant, polyester non adhésif, 66,3 mm × 8,9 mm (l × H), blanc	100						2,61	66,3	0,35	8,9	4 ports		

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.



Cassettes d'étiquettes continues adhésives pour borniers

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Impression d'étiquettes pour borniers de 6,1 mm à 9,65 mm



Polyoléfine (FJM)



-40 °C à 82 °C

Référence	Description	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Hauteur		Longueur		Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T024X000FJM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyoléfine, 6,1 mm × 7,01 m (l × L), noir sur blanc					Noir sur blanc	0,229	5,82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyoléfine, 9,65 mm × 7,01 m (l × L), noir sur blanc	✓	✓	✓	✓		0,347	8,82				

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Informations pratiques



Cassettes de ruban continu adhésif ou magnétique

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau
- Pour applications d'étiquetage à plat uniquement

Matériau vinyle (VXM et VPM)

Matériau polyester (YKM, BYM, BWM, BQM, BSM, BUM)

Matériau magnétique (MPM et MXM)

(-40 °C à 90 °C)

(-40 °C à 125 °C)

-10 °C à 40 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T038X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T038X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune	0,354	9,0				
T038X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent			30	9,1		
T038X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T050X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T050X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune	0,472	12,0				
T050X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent			30	9,1		
T050X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T075X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T075X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune	0,710	18,0				
T075X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent			30	9,1		
T075X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T100X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			4,9	1,5		
T100X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T100X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T100X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune					1	5
T100X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent	0,945	24,0				
T100X000BQM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur bleu					Blanc sur bleu			30	9,1		
T100X000BSM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur vert					Blanc sur vert						
T100X000BUM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur orange					Noir sur orange						
T100X000BWM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur rouge					Blanc sur rouge						
T100X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T150X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			4,9	1,5		
T150X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T150X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T150X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T150X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent	1,471	36,0				
T150X000BQM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur bleu					Blanc sur bleu			30	9,1		
T150X000BSM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur vert					Blanc sur vert						
T150X000BUM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), noir sur orange					Noir sur orange						
T150X000BWM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur rouge					Blanc sur rouge						
T150X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

MP300

Imprimante mobile série PXE™

Bulletin produit

SERIE PXE



MP300



MP200



MP100



MP75

FILIALES ET BUREAUX DE VENTE INTERNATIONAUX

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Tél. : 01.41.91.85.72

PANDUIT EUROPE LTD.
Londres, Royaume-Uni
cs-emea@panduit.com
Tél. : +44 20 8601 7200

PANDUIT SINGAPOUR PTE. LTD.
République de Singapour
cs-ap@panduit.com
Tél. : 65 6305 7575

PANDUIT JAPON
Tokyo, Japon
cs-japan@panduit.com
Tél. : 81 3 6863 6000

PANDUIT AMERIQUE LATINE
Guadalajara, Mexique
cs-la@panduit.com
Tél. : 52 33 3777 6000

PANDUIT AUSTRALIE PTY. LTD.
Victoria, Australie
cs-aus@panduit.com
Tél. : 61 3 9794 9020

Pour obtenir une copie des garanties produits Panduit, rendez-vous sur www.panduit.com/warranty

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.panduit.fr.
Vous pouvez contacter le service client par e-mail à l'adresse cx-france@panduit.com
ou par téléphone au : 01.41.91.85.72

© 2022 Panduit Corp.
TOUS DROITS RESERVES.
Imprimé aux Etats-Unis.
NUMERO DE DOCUMENT :
IDCB91-SA-FRA
11/2022

PANDUIT™