

Las soluciones móviles Panduit™ PXE ofrecen productos de alta calidad que le ayudan a hacer su trabajo de forma más inteligente, rápida y sencilla.

Estas soluciones combinan la tecnología de impresión de clase mundial de Epson con el rendimiento líder en la industria de Panduit y durabilidad probada en el campo. Esta línea completa de impresoras de etiquetas eléctricas y de red brinda la mejor solución para usted, desde trabajos más pequeños en el lugar hasta proyectos de impresión de etiquetas de alto volumen bajo demanda.



FUNCIONES				
NÚMERO DE PARTE	MP75	MP100	MP200	MP300
Precio	\$	\$\$	\$\$	\$\$\$
Cortador Automático		✓	✓	✓
Función de medio corte			✓	✓
Interfaz de PC e impresión para el <i>software</i> Easy-Mark Plus™		✓	✓	✓
Compatible con Bluetooth/Wi-Fi/Mobile App		✓		
Ancho máximo de etiqueta continua soportado	0.75 pulg.	1.0 pulg.	1.0 pulg.	1.5 pulg.
Velocidad de impresión	0.25 lps	0.6 lps	1.2 lps	1.4 lps
Peso	0.9 lbs.	1.3 lbs.	2.4 lbs.	2.7 lbs.
Tamaño	4.4" An. x 2.8" Al. x 6.7" L	2.36" An x 5.9" Al. x 5.4" L	5.4" An x 3.5" Al. x 11.6" L	5.4" An. x 3.8" Al. x 11.6" L
Resolución de impresión	180 dpi	180 dpi	180 dpi	360 dpi
Tipos de Etiquetas				
Cintas continuas de vinilo y poliéster	✓	✓	✓	✓
Tubos termocontráctiles continuos	✓	✓	✓	✓
Etiquetas autolaminadas continuas		✓	✓	✓
Cinta magnética continua		✓	✓	✓
Etiquetas autolaminadas troqueladas				✓
Etiquetas de componentes troquelados				✓
Etiquetas Turn-Tell™				✓

Para obtener una copia de las garantías de los productos, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

© 2023 Panduit Corp.
 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
 IDSG2--SA-SPA
 08/2023

Para más información visítenos en:
www.panduit.com
 Comuníquese con Servicio al Cliente por correo electrónico: cs@panduit.com o por teléfono: 800-777-3300

PANDUIT™

EPSON
 EXCEED YOUR VISION

SOCIO DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTÁTIL