

PANDUIT

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PARTNER VOOR DRAAGBARE LABELPRINTERS



**Combinatie van vooraanstaande
printtechnologie en toonaangevende
label- en softwaremogelijkheden**

NIEUW! Mobiele MP100- en
MP300-printers

Productkenmerken



MP100	MP300	Easy-Mark Plus™	Easy-Mark™ iLabel™-app*
Automatisch afsnijden	Printresolutie 360 dpi	Veelgebruikte sjablonen om eenvoudig te ontwerpen en printen voor alle elektrische en netwerktoepassingen.	Maak en print eenvoudig tekst-, barcode- en QR-codelabels met diverse lettergrootten
USB- en Bluetooth-connectiviteit	Automatisch afsnijden met volledige of halve snede	11 talen inclusief	Functie voor spraak-naar-tekst
Integratie met Fluke LinkWare™ Live	Hoge print snelheid van 3,556 cm/sec (1,4"/sec)	Beschikbaar als USB-stick, cd, webdownload of versie voor netwerkserver	Maken van labels met tijd- en datumcodering
Labels tot 2,54 cm (1,0") breed	Labels tot 3,81 cm (1,5") breed	Werkt met draagbare en desktop thermische printers van Panduit, Panduit-stanssystemen en andere laserjet- en inkjetprinters	
Print continue labels	Print matrijsgesneden en continue labels	Een gratis 90 dagen proefversie is beschikbaar op www.panduit.com	
Print vanuit mobiele label-apps	USB-connectiviteit		
Compact formaat	Print vanuit Easy-Mark Plus™-software		
	Accessoire voor magnetische bevestiging		Easy-Mark™ Network™-app* Maak eenvoudig labels voor netwerkkonderdelen en bekabeling die moet voldoen aan ANSI/TIA-606 Verbinding met Fluke LinkWare™ Live Functie voor spraak-naar-tekst
	Opladbare accu		

Productselectie

Printers



MP300



MP100



EMPLUS

Onderdeelnummer	Omschrijving
MP300	Omvat MP300-printer, een (1) cassette zelflaminerende labels ref. S100X150VAM, oplaadbare li-ionaccu, stevige koffer, AC-stroomadapter, USB-kabel, magnetische bevestigingsmaterialen en snelstarhandleiding.
MP100	Omvat MP100-printer, beschermingshoes, 1 cassette vinyl continue tape ref. T100X000VPM-BK, AC-stroomadapter, USB-kabel en snelstarhandleiding.
EMPLUS-CD	Easy-Mark Plus™-labelsoftware, cd-rom.
EMPLUS-DL	Easy-Mark Plus™-labelsoftware, online download.
EMPLUS-2GO	Easy-Mark Plus™ portable app, USB-stick.
EMPLUS-SERVER	Easy-Mark Plus™-labelsoftware, serverversie.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Turn-Tell®-labelcassettes



- Snelladende labelcassette bevat zowel labelmateriaal als lint, om het vervangen van labels te vereenvoudigen
- Innovatief labelontwerp maakt het mogelijk om labels te draaien en te verplaatsen op de draad/kabel voor betere zichtbaarheid en betere visuele indruk


- Labels kunnen eenvoudig worden geplaatst op reeds aangesloten draden/kabels, zonder de draden of kabels los te koppelen



Polymeerlaag (V1)



-40° C t/m 93° C (-40° F t/m 200° F)



Onderdeelnummer	Beschrijving onderdeel	Aantal labels per cassette	Printercompatibiliteit		Bedrukbaar gebied Achtergrondkleur	Breedte		Lengte		Std. Verp. Aant.	Std. grootverp. Aant.
			MP100	MP300		In.	mm	In.	mm		
R100X075V1M	MP-cassette, zelflaminerend Turn-Tell-label, vinyl, 25,4 mm B x 19,1 mm H, 6,35 mm bedrukbaar gebied, transparant/wit	175	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	0,75	19,1	1	5
R100X125V1M	MP-cassette, zelflaminerend Turn-Tell-label, vinyl, 25,4 mm B x 31,8 mm H, 9,7 mm bedrukbaar gebied, transparant/wit	125	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	1,25	31,8	1	5
R100X150V1M	MP-cassette, zelflaminerend Turn-Tell-label, vinyl, 25,4 mm B x 38,1 mm H, 12,7 mm bedrukbaar gebied, transparant/wit	100	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	1,50	38,1	1	5
R100X225V1M	MP-cassette, zelflaminerend Turn-Tell-label, vinyl, 25,4 mm B x 57,2 mm H, 19,1 mm bedrukbaar gebied, transparant/wit	75	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	2,25	57,2	1	5

Zelfflaminerende labelcassettes

- Snelladende labelcassette bevat zowel labelmateriaal als lint, om het vervangen van labels te vereenvoudigen

- Zelfflaminerend klevende labels voor draad-/kabelmarkering met witte bedrukbare gebieden en een transparante lamineerlaag



Zelfflaminerend vinyl (VA)


-40° C t/m 66° C (-40° F t/m 150° F)

Onderdeelnummer	Beschrijving onderdeel	Aantal labels per cassette	Printercompatibiliteit		Kleur bedruikbaar gebied	Breedte		Lengte		Hoogte bedruikbaar gebied		Min. B.D. kabel		Max. B.D. kabel		Diktebereik draad/kabel	Std. Verp. Aant.	Std. grootverp. Aant.
			MP100	MP300		In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S050X075VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 12,7 mm B x 19,1 mm H, 6,35 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	425	N	J	Zwart op wit	0,50	12,7	0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG	1	5
S050X125VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 12,7 mm B x 31,8 mm H, 9,7 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	200	N	J	Zwart op wit	0,50	12,7	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S050X150VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 12,7 mm B x 38,1 mm H, 12,7 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	175	N	J	Zwart op wit	0,50	12,7	1,50	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5
S100X075VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 25,4 mm B x 38,1 mm H, 6,35 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	300	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG	1	5
S100X125VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 25,4 mm B x 31,8 mm H, 9,7 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	200	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S100X150VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 25,4 mm B x 101,6 mm H, 25,4 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	175	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	1,50	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5
S100X225VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 25,4 mm B x 57,2 mm H, 19,1 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	125	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	2,25	57,2	0,75	19,1	0,24	6,1	0,48	12,2	8 - 4 AWG	1	5
S100X400VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 25,4 mm B x 165,1 mm H, 38,1 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	70	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	4,00	101,6	1,00	25,4	0,32	8,1	0,95	24,3	2 - 1 AWG	1	5
S100X650VAM	MP-cassette, zelfflaminerend label, vinyl, 25,4 mm B x 165,1 mm H, 38,1 mm bedruikbaar gebied, transparant/wit.	45	N	J	Zwart op wit	1,00	25,4	6,50	165,1	1,50	38,1	0,48	12,2	1,59	40,4	1/0-250 MCM	1	5

Doorlopende tapecassettes

- Snelladende labelcassette bevat zowel labelmateriaal als lint, om het vervangen van labels te vereenvoudigen

- Print on-demand aangepaste buismarkering, spanningsmarkering, bewegwijzering, containermarkering en netwerkidificatielabels
- Alleen voor toepassingen met platte labels



Onderdeelnummer	Beschrijving onderdeel	Printercompatibiliteit		Kleur lint en materiaal	Breedte		Lengte		Std. Verp. Aant.	Std. grootverp. Aant.
		MP100	MP300		In.	mm	FT.	m		
T038X000VPM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 9,7 mm B x 7 m L, zwart op wit.	J	J	Zwart op wit	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000VXM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 9,7 mm B x 7 m L, zwart op geel.	J	J	Zwart op geel	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000YKM-BK	MP-cassette, continue tape, polyester, 9,7 mm B x 9,1 m L, zwart op transparant.	J	J	Zwart op transparant	0,354	9,0	30	9,1	1	5
T050X000VPM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 12,7 mm B x 7 m L, zwart op wit.	J	J	Zwart op wit	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000VXM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 12,7 mm B x 7 m L, zwart op geel.	J	J	Zwart op geel	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000YKM-BK	MP-cassette, continue tape, polyester, 12,7 mm B x 9,1 m L, zwart op transparant.	J	J	Zwart op transparant	0,472	12,0	30	9,1	1	5
T075X000VPM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 19,1 mm B x 7 m L, zwart op wit.	J	J	Zwart op wit	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000VXM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 19,1 mm B x 7 m L, zwart op geel.	J	J	Zwart op geel	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000YKM-BK	MP-cassette, continue tape, polyester, 19,1 mm B x 9,1 m L, zwart op transparant.	J	J	Zwart op transparant	0,710	18,0	30	9,1	1	5
T100X000MPM-BK	MP-cassette, continue tape, magnetisch, 25,4 mm B x 1,5 m L, zwart op wit.	J	J	Zwart op wit	0,945	24,0	4,9	1,5	1	5
T100X000MXM-BK	MP-cassette, continue tape, magnetisch, 25,4 mm B x 1,5 m L, zwart op geel.	J	J	Zwart op geel	0,945	24,0	4,9	1,5	1	5
T100X000VPM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 25,4 mm B x 7 m L, zwart op wit.	J	J	Zwart op wit	0,945	24,0	23	7,0	1	5
T100X000VXM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 25,4 mm B x 7 m L, zwart op geel.	J	J	Zwart op geel	0,945	24,0	23	7,0	1	5
T100X000YKM-BK	MP-cassette, continue tape, polyester, 25,4 mm B x 9,1 m L, zwart op transparant.	J	J	Zwart op transparant	0,945	24,0	30	9,1	1	5
T150X000MPM-BK	MP-cassette, continue tape, magnetisch, 38,1 mm B x 1,5 m L, zwart op wit.	N	J	Zwart op wit	1,471	36,0	4,9	1,5	1	5
T150X000MXM-BK	MP-cassette, continue tape, magnetisch, 38,1 mm B x 1,5 m L, zwart op geel.	N	J	Zwart op geel	1,471	36,0	4,9	1,5	1	5
T150X000VPM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 38,1 mm B x 7 m L, zwart op wit.	N	J	Zwart op wit	1,471	36,0	23	7,0	1	5
T150X000VXM-BK	MP-cassette, continue tape, vinyl, 38,1 mm B x 7 m L, zwart op geel.	N	J	Zwart op geel	1,471	36,0	23	7,0	1	5
T150X000YKM-BK	MP-cassette, continue tape, polyester, 38,1 mm B x 9,1 m L, zwart op transparant.	N	J	Zwart op transparant	1,471	36,0	30	9,1	1	5

Epson-printtechnologie

Epson is een wereldwijde technologieleider met als doel onmisbaar te worden voor de samenleving door mensen, dingen en informatie te verbinden door middel van efficiënte, compacte en nauwkeurige technologieën.

Gecombineerd met de label- en softwaremogelijkheden van Panduit

Panduit maakt baanbrekende labeloplossingen voor elektrische en netwerkomgevingen. Van datacenter tot telecommunicatiekamer, van werkplek tot fabriekshal: Panduit heeft een oplossing.

Leidt tot uitzonderlijke prestaties

Panduit is een strategisch partnerschap aangegaan met Seiko Epson Corporation om samen printers en labels te ontwikkelen voor gebruik in de industrie, bouw en netwerkinfrastructuur. Dit partnerschap heeft geleid tot printers die uitblinken in printkwaliteit, snelheid, mogelijkheden en labelkeuze. De MP100- en MP300-printers en -labels zijn de eerste van een verscheidenheid aan producten die binnen dit partnerschap worden ontwikkeld.



Eigenschappen	MP100			
Labelbreedte tot 25,4 mm (1")	✓		✓	✓
Labelaanbod	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Afsnijden	Automatisch	Handmatig	Automatisch	Handmatig
Compatibel met Bluetooth of WiFi	✓		✓	✓



Eigenschappen	MP300			
Labelbreedte	3,81 cm (1,5")	2,54 cm (1,0")	2,54 cm (1,0")	2,54 cm (1,0")
Labelaanbod	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
Printresolutie	360 dpi	300 dpi	180 dpi	300 dpi
Printsnelheid	1,4 ips	1,3 ips	1,2 ips	N/B
Afsnijden	Automatisch; volledige en halve snede	Handmatig	Automatisch; volledige snede	Handmatig

Vergelijking concurrentie op basis van gepubliceerde specificaties.

DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERKOOPKANTOREN WERELDWIJD

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Telefoonnummer:
+1-800-777-3300

PANDUIT EUROPE LTD.
Londen, Verenigd Koninkrijk
cs-emea@panduit.com
Telefoonnummer:
+44-20-8601-7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republiek Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefoonnummer:
+65-6305-7575

PANDUIT JAPAN
Tokio, Japan
cs-japan@panduit.com
Telefoonnummer:
+81-3-6863-6000

PANDUIT LATIN AMERICA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Telefoonnummer:
+52-33-3777-6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australië
cs-aus@panduit.com
Telefoonnummer:
+61-3-9794-9020

Voor een exemplaar van de productgaranties van Panduit kunt u zich aanmelden op www.panduit.com/warranty

Voor meer informatie

Bezoek ons op www.panduit.com

Neem contact op met de klantenservice via e-mail: cx-benelux@panduit.com
of telefonisch via 02 714 31 42 (B) / 020 487 45 81 (NL)

PANDUIT®

©2020 Panduit Corp.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
IDSG01--SA-NL
4/2020