

MP100

Impresora Móvil **SERIE PXE™**

Boletín de Productos

Desempeño de Grado Industrial
Apto para Bluetooth



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Impresoras Móviles SERIE PXE™

Trabaje de forma más inteligente, rápida y fácil con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



Impresora de Etiquetas Móvil MP100

Más funciones a un precio asequible; incluyendo USB, Bluetooth y conectividad para aplicaciones móviles.

FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartido
- Resolución de impresión de 180 ppp
- Cortador automático
- Velocidad de impresión de 0.6 pulg/s
- Etiquetas de hasta 1.0" de ancho
- Imprime etiquetas continuas
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™ y las aplicaciones móviles de Panduit



[EASY-MARK iLabel App](#)



[EASY-MARK Network App](#)

Software Easy-Mark Plus™



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de inyección de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en www.panduit.com

PANDUIT™

EPSON

EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico global dedicado a conectar a la gente, cosas e información con tecnologías eficientes, originales, compactas y precisas.

Experiencia en Software y Etiquetado Panduit

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

Información de Pedido

Impresoras y Accesorios




Número de Parte	Descripción
MP100	Incluye impresora MP100, un (1) cartucho de cinta continua de vinilo T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador de impacto, adaptador de corriente CA y tarjeta de referencia rápida.
MP100/E	Incluye impresora MP100, un (1) cartucho de cinta continua de vinilo T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador de impacto, adaptador de corriente (MP100-AC) para EMEA y tarjeta de referencia rápida.
MP-ACS-1	Módulo Adaptador de Alimentación Universal de Repuesto con cable para Norte América para las impresoras MP100 y MP200
MP100-IB	Amortiguador de impacto de repuesto para impresoras MP100 y MP100/E
PTR-CLN	Kit de Limpieza para Impresora - contiene (1) pluma de limpieza, (8) toallitas húmedas con solución limpiadora, (8) cotonetes de espuma pre-humedecidos con solución limpiadora, MSDS e instrucciones de limpieza




Número de Parte	Descripción
EMPLUS-CD	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
EMPLUS-2GO	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, memoria USB.
EMPLUS-SERVER	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor conectable en red

El software Easy-Mark Plus™ se vende por separado; no lo incluye las impresoras PXE.



Etiquetas Autolaminables Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas autolaminables adhesivas para identificar cables; incluyen área blanca para imprimir y cubierta transparente laminada.



Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Longitud Área de Impresión		Diám Ex. Min./Cable		DiámMax. Min./Cable		Rango/Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		Pulg.	mm	Pies	m	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm			
S000X100VAM	Cartucho MP, Cinta Autolaminable Continua, Vinil, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	Y	Y	Y	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 - 10 AWG	1	5

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos

Información de Pedido



Etiquetas Termocontráctiles Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Poliolefina termocontráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables.



Poliolefina Termocontráctil
Relación de Termocontracción 3:1 (H1, H2)



-40°C a 125°C
(-40°F a 257°F)

Poliolefina Termocontráctil
Relación de Termocontracción 2:1 (HP, HX)

-55°C a 125°C
(-67°F a 257°F)

Número de Parte	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de Material y Cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
				MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m	pulg.	mm	pulg.	mm			
H000X025H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.25" W x 8' L, Blanco	3:1	Y	Y				Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22 - 18 AWG		
H000X025H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X034H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.37	9.3			0.07	1.9	0.22	5.7	18 - 12 AWG		
H000X034H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X044H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.44" W x 8' L, Blanco				Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.48	12.3	8.2	2.5	0.09	2.4	0.3	7.6	16 - 8 AWG	1	5
H000X044H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.44" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X064HPM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, 2:1, Poliolefina, 0.64" W x 8' L, Blanco	2:1	N					Negro sobre Blanco	0.71	18.0			0.21	5.3	0.43	10.9	8 - 2 AWG		
H000X064HXM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo 2:1, Poliolefina, 0.64" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X084HPM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo 2:1, Poliolefina, 0.84" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.87	22.5			0.32	8.1	0.54	13.7	4 - 1 AWG		
H000X084HXM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo 2:1, Poliolefina, 0.84" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											



Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de Pedido



Cartuchos Continuos de Etiquetas para Bloques de Terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38".




Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Altura		Largo		Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m		
T024X000FJM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre Blanco	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

visite
www.panduit.com
para una lista completa
de productos.

Información de Pedido



Cartuchos de Cinta Continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

Material de Vinilo (VXM & VPM)

Material de Poliéster (YKM, BYM, BWM, BQM, BSM, BUM)

Material Magnético (MPM & MXM)

-40°C a 90°C
(-40°F a 194°F)

-40°C a 150°C
(-40°F a 302°F)

-10°C a 40°C
(14°F a 104°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color de Material y Cinta	Ancho		Largo		Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m		
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco	Y				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente	30	9.1				
T038X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.472	12.0	23	7.0		
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T050X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.710	18.0	23	7.0		
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T075X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco	N				Negro sobre Blanco	0.945	24.0	4.9	1.5		
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	23	7.0				
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente	30	9.1				
T100X000BQM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Azul					Blanco sobre Azul						
T100X000BSM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Verde					Blanco sobre Verde						
T100X000BUM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Naranja					Negro sobre Naranja						
T100X000BWM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Rojo					Blanco sobre Rojo						
T100X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.



Impresoras Móviles - Comparación con la Competencia



FUNCIONES	MP100	Brady BMP21-PLUS	Brother PT-P750W	Dymo MobileLabeler
Ancho de etiqueta de hasta 1"	Sí	No	Sí	Sí
Oferta de Etiquetas	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Cortador	Automático	Manual	Automático	Manual
Compatible con Bluetooth o Wi-Fi	Sí	No	Sí	Sí
Imprime desde aplicaciones móviles	Sí	No	Sí	Sí

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

SERIE PXE



SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com