



Caja de Punto de Consolidación



Soluciones de Montaje en Pared



Gabinete de Montaje en Pared



Gabinete de Montaje en Pared TrueEdge

<p>Descripción</p>	<p>La Caja de Punto de Consolidación de PanZone es una solución de bajo costo y fácil de instalar que proporciona un punto de conexión y configuración en el enlace permanente para permitir al usuario hacer conexiones cruzadas o interconexiones para un dispositivo o servicio de red. Brinda accesibilidad y flexibilidad para reconfigurar tramos de cables y cumplir con los requisitos cambiantes de la organización, así como reducir el tiempo de inactividad. La caja de punto de consolidación permite modificaciones rápidas y tiene la capacidad de usar un panel modular (incluido) en nuestras cajas de 6 y 12 puertos, o un panel de parcheo estándar de 19 pulgadas (se vende por separado) en las cajas de 24 y 48 puertos. Los paneles se pueden remover completamente para terminarse e instalarse fácil y rápidamente. Los paneles son intercambiables con los productos de las series MiniCom®, NetKey®, QuickNet™ y de soluciones de fibra.</p>	<p>Se encuentran disponibles dos soluciones de montaje en pared para maximizar el espacio en el cuarto de telecomunicaciones.</p> <p>El Soporte de Montaje en Pared con Bisagras PanZone expande el espacio de rack en la pared. Este soporte de montaje en pared se puede usar con otros accesorios, tales como los paneles de parcheo o las bandejas de fibra para proporcionar una aplicación de rack abierto en pared para parcheo o equipo activo de menor tamaño.</p> <p>El Rack Ajustable de Montaje en Pared de PanZone disponible en alturas de 9, 12 y 18 RU, con profundidades ajustables de 18, 21.5 y 25 pulgadas para ofrecer múltiples opciones de unidades de rack y profundidades, permite una solución a la medida junto con la gama de accesorios para organización de cables.</p>	<p>El Gabinete con Bisagras de Montaje en Pared es capaz de manejar 12, 18 o 26 RUs de equipo de red activo y pasivo. El diseño de tres secciones incluye puertas con bisagras en el frente y atrás del gabinete para proporcionar un acceso total al equipo. También utiliza un panel lateral removible con cerradura para proporcionar un acceso seguro al equipo instalado y al enrutado de cables. El flujo de aire optimizado dentro del gabinete permite un control de temperatura ideal.</p>	<p>El Gabinete de montaje en pared TrueEdge aloja equipo activo en configuración vertical con un diseño en pared de bajo perfil. El gabinete almacena equipo tradicional de configuración horizontal con un perfil bajo y minimiza la infraestructura de red proporcionando una solución para eliminar un rack o un gabinete (Sala de Telecomunicaciones en una Caja de MicroCentro de Datos). El diseño de ingeniería estructural posee una clasificación de carga estática superior y la mejor clasificación de temperatura en su clase para eliminar fallas en el equipo. El gabinete de montaje en pared es escalable, sólido configurable para toda clase de aplicaciones de red. Se puede desplegar en sectores educativos, de salud, de comercio y de cómputo edge.</p>
<p>Unidades de Rack disponibles/puertos</p>	<p>6 puertos, 12 puertos, 24 puertos, 48 puertos</p>	<p>Bracket en pared: 1 RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU, 6 RU Rack en pared: 9 RU, 12 RU, 18 RU</p>	<p>12 RU, 18 RU, 26 RU</p>	<p>3 RU, 6 RU, 9 RU</p>
<p>Capacidad de Carga</p>	<p>—</p>	<p>Bracket en pared: 1 RU 10 libras 2 RU 20 libras 3 RU 30 libras 4 RU 40 libras 6 RU 60 libras Rack en pared: 9 RU y 12 RU 150 libras 18 RU 200 libras</p>	<p>12 RU 250 libras 18 RU 300 libras 26 RU 350 libras</p>	<p>3 RU 200 libras 6 RU 300 libras 9 RU 400 libras</p>
<p>Colores Disponibles</p>	<p>Negro</p>	<p>Negro</p>	<p>Negro, Blanco</p>	<p>Negro</p>



Caja de Punto de Consolidación



Soluciones de Montaje en Pared



Gabinete de Montaje en Pared



Gabinete de Montaje en Pared TrueEdge

Disponibles con Rieles para Tuerca Enjaulada	—	No	No	Sí
Control de Temperatura	—	—	Accesorios de Kit de Ventiladores	El gabinete más grande que soporta 4000 W de calor generado, disponible con accesorios de kit de ventiladores
Notas Adicionales	Compatible con fibra, cobre y conexiones QuickNet	—	Disponibles en profundidades de 25 y 30 pulgadas	Disponibles con la manija electrónica opcional
Profundidad Útil	—	—	21.8 y 26.8 pulgadas	42 pulgadas
Números de Parte	CPB6BL	WBH1	PZWMC1230P	WME3BL
	CPB12BL	WBH2	PZWMC1230W	WME6BL
	CPB24BL	WBH3	PZWMC12P	WME9BL
	CPB48BL	WBH4	PZWMC12W	WME3BL-FKIT
		WBH4E	PZWMC1830P	WME6BL-FKIT
		WBH6E	PZWMC1830W	WME9BL-FKIT
		AWMR9	PZWMC18P	PZAEFAN
		AWMR12	PZWMC18W	PZAEFK-E
		AWMR18	PZWMC2630P	
			PZWMC2630W	
			PZWMC26P	
			PZWMC26W	
			PZWMC1230WH	
		PZWMC1830WH		
		PZWMC2630WH		