

PANDUIT

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PARTENAIRES POUR DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PORTABLES



MP300


MP100/E

La combinaison de la meilleure technologie d'impression et du savoir-faire du leader dans le domaine du logiciel et de l'étiquetage industriel.

NOUVEAUTE Imprimantes mobiles
MP100/E et MP300/E

Caractéristiques du produit



| MP100/E | MP300/E | Easy-Mark Plus™ | Application Easy-Mark™ iLabel™* |
|---|--|--|--|
| Découpe automatique | Résolution d'impression 360 ppp | Modèles communs permettant de créer et d'imprimer aisément des étiquettes pour toutes les applications électriques et réseau. | Créez et imprimez simplement des étiquettes de texte, codes-barres et QR codes, dans un large choix de tailles de police |
| Connectivités USB et Bluetooth | Découpe partielle ou complète automatique | 11 langues disponibles | Fonctionnalité de transcription vocale |
| Intégration avec Fluke LinkWare™ Live | Vitesse d'impression 35,6 mm/s | Disponible sur clé USB, CD, téléchargement Web ou serveur réseau | Création d'étiquettes d'horodatage |
| Largeur d'étiquette jusqu'à 25,4 mm | Largeur d'étiquette jusqu'à 38,1 mm | Compatible avec les imprimantes à transfert thermique Panduit portables et de bureau, systèmes d'embossage Panduit et autres imprimantes laser/jet d'encre |  |
| Impression d'étiquettes en continu | Imprime les étiquettes prédécoupées ou continues | | |
| Compatible avec les applications mobiles d'étiquetage | Connectivité USB | Version d'essai gratuite pendant 90 jours sur le site www.panduit.com | Application Easy-Mark™ Network™* Créez simplement des étiquettes de composants et câblages réseau conformes aux normes ANSI/TIA-606 Connexion avec Fluke LinkWare™ Live Fonctionnalité de transcription vocale |
| Format compact | Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™ | | |
| | Accessoire de fixation magnétique | | |
| | Batterie rechargeable | | |

Sélection de produits

Imprimantes



MP300/E

MP100/E



EMPLUS

| Référence | Description |
|---------------|--|
| MP300/E | Comprend : imprimante MP300/E, une (1) cassette d'étiquettes autoprotégées S100X150VAM, batterie Li-ion rechargeable, étui de transport rigide, adaptateur secteur, câble USB, fixations magnétiques et carte de référence rapide. |
| MP100/E | Comprend : imprimante MP100/E, protection antichoc, une (1) cassette de ruban vinyle continu T100X000VPM-BK, adaptateur secteur, câble USB et carte de référence rapide. |
| EMPLUS-CD | Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, CD-ROM. |
| EMPLUS-DL | Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, téléchargement en ligne. |
| EMPLUS-2GO | Application portable Easy-Mark Plus™, clé USB. |
| EMPLUS-SERVER | Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, version sur serveur à mettre en réseau. |

Windows est une marque déposée de Microsoft Corp. Aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Cassettes d'étiquettes Turn-Tell®

Patented

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes
- La conception innovante permet le pivotement des étiquettes pour une meilleure visibilité depuis n'importe quel angle, ainsi que le repositionnement sur le fil/câble pour aligner les légendes et améliorer ainsi l'esthétique

- Les étiquettes peuvent être installées sur des câbles et assemblages déjà connectés sans nécessiter la déconnexion des câbles ou des fils



Film polymère (V1)



-40° F à 200° F (-40° C à 93° C)



| Référence | Description de la pièce | Quantité d'étiquettes par cassette | Compatibilité de l'imprimante | | Couleur de la zone d'impression | Largeur | | Longueur | | Qté emb. std | Qté emb. std |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|------|----------|------|--------------|--------------|
| | | | MP100/E | MP300/E | | po. | mm | po. | mm | | |
| R100X075V1M | Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc | 175 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 0,75 | 19,1 | 1 | 5 |
| R100X125V1M | Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc | 125 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 1,25 | 31,8 | 1 | 5 |
| R100X150V1M | Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc | 100 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 1,50 | 38,1 | 1 | 5 |
| R100X225V1M | Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc | 75 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 2,25 | 57,2 | 1 | 5 |

Cassettes d'étiquettes autoprotégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes

- Les étiquettes adhésives autoprotégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une partie transparente pour recouvrir et protéger l'impression



Vinyle plastifié (VA)


-40 ° F à 150 ° F (-40 ° C à 66 ° C)

| Référence | Description de la pièce | Quantité d'étiquettes par cassette | Compatibilité de l'imprimante | | Couleur de la zone d'impression | Largeur | | Longueur | | Hauteur de la zone d'impression | | D.E. de câble mini. | | D.E. de câble maxi. | | Diamètres de fil/câble | Qté emb. std | Qté emb. std |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|------|----------|-------|---------------------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | MP100/E | MP300/E | | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm | po. | mm | | | |
| S050X075VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 12,7 x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc. | 425 | X | ✓ | Noir sur blanc | 0,50 | 12,7 | 0,75 | 19,1 | 0,25 | 6,4 | 0,08 | 2,0 | 0,16 | 4,0 | 18 - 14 AWG | 1 | 5 |
| S050X125VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 12,7 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc. | 200 | X | ✓ | Noir sur blanc | 0,50 | 12,7 | 1,25 | 31,8 | 0,38 | 9,7 | 0,12 | 3,1 | 0,28 | 7,0 | 12 - 10 AWG | 1 | 5 |
| S050X150VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 12,7 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc. | 175 | X | ✓ | Noir sur blanc | 0,50 | 12,7 | 1,50 | 38,1 | 0,50 | 12,7 | 0,16 | 4,0 | 0,32 | 8,1 | Cat. 5e/Cat. 6 | 1 | 5 |
| S100X075VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 19,1 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc. | 300 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 0,75 | 19,1 | 0,25 | 6,4 | 0,08 | 2,0 | 0,16 | 4,0 | 18 - 14 AWG | 1 | 5 |
| S100X125VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc. | 200 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 1,25 | 31,8 | 0,38 | 9,7 | 0,12 | 3,1 | 0,28 | 7,0 | 12 - 10 AWG | 1 | 5 |
| S100X150VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc. | 175 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 1,50 | 38,1 | 0,50 | 12,7 | 0,16 | 4,0 | 0,32 | 8,1 | Cat. 5e/Cat. 6 | 1 | 5 |
| S100X225VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc. | 125 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 2,25 | 57,2 | 0,75 | 19,1 | 0,24 | 6,1 | 0,48 | 12,2 | 8 - 4 AWG | 1 | 5 |
| S100X400VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 101,6 mm (L x H), zone d'impression 25,4 mm, transparent/blanc. | 70 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 4,00 | 101,6 | 1,00 | 25,4 | 0,32 | 8,1 | 0,95 | 24,3 | 2 - 1 AWG | 1 | 5 |
| S100X650VAM | Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 mm x 165,1 mm (L x H), zone d'impression 38,1 mm, transparent/blanc. | 45 | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,00 | 25,4 | 6,50 | 165,1 | 1,50 | 38,1 | 0,48 | 12,2 | 1,59 | 40,4 | 1/0 - 250 MCM | 1 | 5 |

Cassettes de ruban continu

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes

- Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau
- Pour applications d'étiquetage à plat uniquement



| Référence | Description de la pièce | Compatibilité de l'imprimante | | Coloris de ruban et de matériau | Largeur | | Longueur | | Qté emb. std | Qté emb. std |
|----------------|--|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|------|----------|-----|--------------|--------------|
| | | MP100/E | MP300/E | | po. | mm | pi. | m | | |
| T038X000VPM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc | ✓ | ✓ | Noir sur blanc | 0,354 | 9,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T038X000VXM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune | ✓ | ✓ | Noir sur jaune | 0,354 | 9,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T038X000YKM-BK | Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent | ✓ | ✓ | Noir sur transparent | 0,354 | 9,0 | 30 | 9,1 | 1 | 5 |
| T050X000VPM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc | ✓ | ✓ | Noir sur blanc | 0,472 | 12,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T050X000VXM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune | ✓ | ✓ | Noir sur jaune | 0,472 | 12,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T050X000YKM-BK | Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent | ✓ | ✓ | Noir sur transparent | 0,472 | 12,0 | 30 | 9,1 | 1 | 5 |
| T075X000VPM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc | ✓ | ✓ | Noir sur blanc | 0,710 | 18,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T075X000VXM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune | ✓ | ✓ | Noir sur jaune | 0,710 | 18,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T075X000YKM-BK | Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent | ✓ | ✓ | Noir sur transparent | 0,710 | 18,0 | 30 | 9,1 | 1 | 5 |
| T100X000MPM-BK | Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc | ✓ | ✓ | Noir sur blanc | 0,945 | 24,0 | 4,9 | 1,5 | 1 | 5 |
| T100X000MXM-BK | Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune | ✓ | ✓ | Noir sur jaune | 0,945 | 24,0 | 4,9 | 1,5 | 1 | 5 |
| T100X000VPM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc | ✓ | ✓ | Noir sur blanc | 0,945 | 24,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T100X000VXM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune | ✓ | ✓ | Noir sur jaune | 0,945 | 24,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T100X000YKM-BK | Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent | ✓ | ✓ | Noir sur transparent | 0,945 | 24,0 | 30 | 9,1 | 1 | 5 |
| T150X000MPM-BK | Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,471 | 36,0 | 4,9 | 1,5 | 1 | 5 |
| T150X000MXM-BK | Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune | X | ✓ | Noir sur jaune | 1,471 | 36,0 | 4,9 | 1,5 | 1 | 5 |
| T150X000VPM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc | X | ✓ | Noir sur blanc | 1,471 | 36,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T150X000VXM-BK | Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune | X | ✓ | Noir sur jaune | 1,471 | 36,0 | 23 | 7,0 | 1 | 5 |
| T150X000YKM-BK | Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent | X | ✓ | Noir sur transparent | 1,471 | 36,0 | 30 | 9,1 | 1 | 5 |

Technologie d'impression Epson

Epson est un leader dédié à devenir indispensable à la société en connectant les individus, les objets et les informations par le biais de technologies efficaces, compactes et de haute précision.

Combiné avec les capacités d'étiquetage et de traitement logiciel Panduit

Panduit crée des solutions d'étiquetage de pointe destinées aux environnements électriques et de réseau. Du Data Center à la salle télécom, du poste de travail au site de fabrication, Panduit couvre tous vos besoins.

Donne les meilleures performances dans sa catégorie

Panduit a établi un partenariat stratégique avec ISeiko Epson Corporation afin de mettre au point conjointement des imprimantes et étiquettes destinées aux marchés de l'industrie, du BTP et des infrastructures réseau. Cette conjugaison de talents donne naissance aux imprimantes proposant les meilleures performances de leur catégorie en termes de qualité d'impression, de rapidité, de fonctionnalités et de sélection d'étiquettes. Les imprimantes et étiquettes de la gamme MP100/E-MP300/E sont les premières d'une longue série en cours de développement dans le cadre de ce partenariat.



| Caractéristiques | MP100/E | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Largeur d'étiquette jusqu'à 1 pouce | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Choix d'étiquettes | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Cutter | Automatique | Manuelle | Automatique | Manuelle |
| Compatibilité Bluetooth ou Wi-Fi | ✓ | | ✓ | ✓ |



| Caractéristiques | MP300/E | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------------------|----------------|
| Largeur d'étiquette | 38,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Choix d'étiquettes | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Résolution d'impression | 360 ppp | 300 ppp | 180 ppp | 300 ppp |
| Vitesse d'impression | 35,56 mm/s | 33,02 mm/s | 30,48 mm/s | Non communiqué |
| Cutter | Automatique ; Découpe partielle ou complète | Manuelle | Automatique, coupe complète | Manuelle |

Comparatif avec les produits concurrents d'après les caractéristiques publiées.

FILIALES INTERNATIONALES ET BUREAUX DE VENTE

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Tél. : 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
Londres, Royaume-Uni
emea-customerservices@panduit.com
Tél. : 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
République de Singapour
cs-ap@panduit.com
Tél. : 65.6305.7575

PANDUIT FRANCE
Issy les Moulineaux, France
cs-france@panduit.com
Tél. : 01 41 91 85 72

PANDUIT LATIN AMERICA
Guadalajara, Mexique
cs-la@panduit.com
Tél. : 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australie
cs-aus@panduit.com
Tél. : 61.3.9794.9020

Pour obtenir une copie des garanties produits Panduit, rendez-vous sur www.panduit.com/warranty

Pour plus d'informations

Rendez-vous sur www.panduit.com

PANDUIT®

© 2020 Panduit Corp.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.
IDSG01--SA-FR
4/2020