

MP300

Impresora móvil **SERIE PXE™**

Boletín de Productos

Soluciones Completas y Capacidad Industrial



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Impresoras Móviles SERIE PXE™

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y fácil con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



Impresora de etiquetas móvil MP300

Soluciones de etiquetado industrial para contratistas eléctricos y de redes profesionales de la seguridad.

FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartida
- Resolución de impresión de 360 ppp
- Cortador automático con corte completo y medio
- Velocidad de impresión rápida de 1.4 pulg/s
- Etiquetas de hasta 1.5" de ancho
- Imprime etiquetas troqueladas y continuas
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™
- Accesorios magnéticos
- Paquete de baterías recargables

Software Easy-Mark Plus™



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de inyección de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en www.panduit.com

PANDUIT™

EPSON

EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico mundial dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.


Experiencia en software y etiquetado Panduit

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

Funciones Destacadas



Etiquetas Autolaminables



Etiquetas de Bandera




Hasta
30 mm/seg
1.2" /seg.


Alta Velocidad de Impresión



Función de Medio Corte



Cartucho de Carga Frontal



Menos Margen de Desperdicio




Fijación Magnética




Retención de Etiqueta Después del Corte



Panel de Conexiones / Etiquetas para Faceplate



Etiquetas de Longitud Mixta



Cintas Continuas

Información de Pedido

Impresoras y Accesorios



MP300



MP300-ACS



MP300-CASE

Número de Parte	Descripción
MP300	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas autolaminables S100X150VAM, paquete de baterías recargables de iones de litio, estuche de transporte rígido, adaptador de corriente alterna, cable USB, fijadores magnéticos y tarjeta de referencia rápida.
MP300/E	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas autolaminables S100X150VAM, paquete de baterías recargables de iones de litio, estuche de transporte rígido, adaptador de corriente (MP300-AC), cable USB, fijadores magnéticos. Para uso fuera de América del Norte.
MP300-ACS	Módulo adaptador de corriente universal de 120-240 VCA de repuesto, con cable de alimentación para impresora MP300. Para uso en América del Norte.
MP-BATT	El paquete de baterías recargables de repuesto de iones de litio MP-BATT está diseñado para usarse con las impresoras móviles MP200 y MP300. El paquete de baterías cumple con el estándar RoHS. La batería es gris y viene 1 por paquete.
MP-CASE	Estuche de transporte rígido de repuesto diseñado para las impresoras móviles MP200 y MP300. El estuche cumple con la estándar RoHS. La caja mide 15.57" de largo x 11.74" de ancho (395.4mm x 298.4mm). Es negro y viene 1 por paquete.
PTR-CLN	Kit de limpieza de la impresora - Contiene (1) bolígrafo de limpieza, (8) toallitas húmedas en solución para limpieza, (8) hisopos de espuma preempapados con solución de limpieza, MSDS e instrucciones de limpieza.



EMPLUS

Número de Parte	Descripción
EMPLUS-CD	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
EMPLUS-2GO	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, memoria USB.
EMPLUS-SERVER	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor en red.

El software de etiquetado Easy-Mark Plus™ se vende por separado, no se incluye con las impresoras PXE

Información de Pedido



Cartuchos de Etiquetas Autolaminables Troqueladas

- El cartucho de etiquetas de carga rápida incluye tanto material de etiqueta como cinta para facilitar el cambio de etiquetas
- Las etiquetas adhesivas autolaminables para la identificación de cables incluyen un área de impresión blanca y un sobrelaminado transparente

Vinilo autolaminable (VA)

-40°C a 66°C (-40°F a 150°F)

Número de Parte	Descripción	Etiquetas por Cartucho	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Altura del Área de Impresión		Diám. Ext. Mín./Cable		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango de Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd.	Cant. Caja Estánd.
			MP 75	MP 100	MP 200	MP 300		pulg.	mm	Pies	m	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm			
S050X075VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 0.50" W x 0.75" H, Área de impresión de 0.25", Transparente / blanco.	425							0.75	19.1	0.25	6.4	0.08	2.0	0.16	4.0	Cat. 6 28 AWG/ 18 - 14 AWG			
S050X125VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 0.50" W x 1.25" H, Área de impresión de 0.38", Transparente / blanco	200						0.5	12.7	1.25	31.8	0.38	9.7	0.12	3.1	0.28	7.0	Cat. 3 UTP/ 12 - 10 AWG		
S050X150VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 0.50" W x 1.50" H, Área de impresión de 0.50", Transparente / blanco	175							1.5	38.1	0.50	12.7	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e UTP/Cat. 6 UTP/Cat. 6A UTP/Cat. 5e FTP/ 10 - 6 AWG			
S100X075VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 0.75" H, Área de impresión de 0.25", Transparente / blanco	300							0.75	19.1	0.25	6.4	0.08	2.0	0.16	4.0	Cat. 6 28 AWG/ 18 - 14 AWG			
S100X125VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 1.25" H, Área de impresión de 0.38", Transparente / blanco.	200	N	N	N	S	Negro sobre Blanco		1.25	31.8	0.38	9.7	0.12	3.1	0.28	7.0	Cat. 3 UTP/ 12 - 10 AWG	1	5	
S100X150VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 1.50" H, Área de impresión de 0.50", Transparente / blanco	175							1.5	38.1	0.50	12.7	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e UTP/Cat. 6 UTP/Cat. 6A UTP/Cat. 5e FTP/ 10 - 6 AWG			
S100X225VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 2.25" H, Área de impresión de 0.75", Transparente / blanco	125						1.0	25.4	2.25	57.2	0.75	19.1	0.24	6.1	0.48	12.2	Cat. 6 FTP/Cat. 6A UTP/Cat. 6A FTP/8 - 4 AWG		
S100X400VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 4.00" H, Área de impresión de 1.0", Transparente / blanco.	70							4.0	101.6	1.0	25.4	0.32	8.1	0.95	24.3	2 - 1 AWG			
S100X650VAM	Cartucho MP, Etiqueta Autolaminable, Vinilo, 1.0" W x 6.50" H, Área de impresión de 1.5", Transparente / blanco.	45							6.5	165.1	1.5	38.1	0.48	12.2	1.59	40.4	1/0-250 MCM			

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Sistema de Identificación de Cables de Fibra Óptica LabelCore™

PATENTADO



- Proporciona una mayor superficie de etiquetado en cables de fibra pequeños y permite que las leyendas se vean claramente
- Los manguitos están hechos de material de PVC flexible
- Ubique el manguito en la sección recta del cable al menos a 2 pulgadas de la bota de fibra

Número de Parte	Color	Descripción	Cant. Pqte Estánd.
NWSLC-2Y	Amarillo	Manguito de identificación de cable amarillo para cable de fibra simplex de 2mm 1" de largo, usar con etiquetas: S100X150YAJ (Láser/ Inyección de tinta); S100X150VAM (Impresora de mano MP300) S100X150VA1Y o S100X150VATY (Impresora de Transferencia Térmica)	100
NWSLC-2Y-AQ	Aqua	Manguito de identificación de cable aqua para cable de fibra simplex de 2mm 1" de largo, usar con etiquetas: S100X150YAJ (Láser/ Inyección de tinta); S100X150VAM (Impresora de mano MP300) S100X150VA1Y o S100X150VATY (Impresora de Transferencia Térmica).	
NWSLC-3Y	Naranja	Manguito de identificación de cable naranja para cable de fibra simplex de 3mm 1" de largo, usar con etiquetas: S100X150YAJ (Láser/ Inyección de tinta); S100X150VAM (Impresora de mano MP300) S100X150VA1Y o S100X150VATY (Impresora de Transferencia Térmica)	
NWSLC-7Y	Blanco	Manguito de identificación de cable blanco para cable de fibra simplex de 3 mm 1" de largo, usar con etiquetas: S100X225YAJ (Láser/ Inyección de tinta); S100X225VAM (Impresora de mano MP300) S100X225VATY o S100X225VATY (Impresora de Transferencia Térmica)	

Información de Pedido



Cartuchos de Etiquetas Turn-Tell® PATENTADO

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- El diseño innovador de las etiquetas permite que éstas giren para tener visibilidad desde cualquier ángulo y reposicionarlas en el cable para alinear leyendas y mejorar la estética
- Las etiquetas se pueden instalar fácilmente en cables y ensamblajes terminados sin necesidad de desconectarlos




Película de polímero
(V1)



-40°C a 93°C
(-40°F a 200°F)

Número de Parte	Descripción	Etiquetas por Cartucho	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Diám. Ext. Mín./Cable		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango de Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm			
R100X075V1M	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 0.75" H, Transparente/blanco	175								0.75	19.1	0.12	3.1	0.16	4.1	Cat. 6 28 AWG/ 18 - 14 AWG		
R100X125V1M	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 1.25" H, Transparente/blanco	125					Negro sobre Blanco	1.0	25.4	1.25	31.8	0.16	4.1	0.22	5.6	Cat. 3 UTP/12 - 10 AWG	1	5
R100X150V1M	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 1.50" H, Transparente/blanco	100	N	N	N	S				1.5	38.1	0.22	5.6	0.28	7.1	Cat. 5e UTP/ Cat. 6 UTP/ Cat. 6A UTP/		
R100X225V1M	Cartucho MP, Etiquetas Autolaminables Turn-Tell, Vinilo, Área de impresión 1.00" W x 2.25" H, Transparente/blanco	75								2.25	57.2	0.28	7.1	0.39	9.9	Cat. 6 FTP/Cat. 6 UTP/Cat. 6A FTP/8-4 AWG		

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.



Etiquetas Autolaminables Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Etiquetas autolaminables adhesivas para identificar cables; incluyen área en blanco para imprimir y cubierta transparente laminada.



Vinilo autolaminable
(VA)



-40°C a 66°C
(-40°F a 150°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Longitud Área de Impresión		Diám. Ex. Mín./Cable		Diám. Máx./Cable		Rango Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S000X100VAM	Cartucho MP, Cinta Autolaminable Continua, Vinil, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	S	S	S	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 - 10 AWG	1	5
S000X150VAM	Cartucho MP, Cinta Autolaminable Continua, Vinil, 1.5" W x 26' L, Blanco	N	N	N	S	Blanco	1.417	36	26.2	8.0	0.512	13.0	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5


Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.


Información de Pedido



Casete de Etiquetas de Placa Marcadora

- El casete de etiquetas PXE™ de carga rápida incluye el material de la etiqueta y al cinta para facilitar el cambio
- Sin adhesivo y libre de halógenos; se usa para identificar cable, equipos y muchas otras aplicaciones
- Diseñada para usarse con diferentes diámetros de cable y aplicarse después de terminar el cableado
- Se fija en orientación horizontal o vertical
- Cumple con MIL-STD-202G, Método 215K, Solución A, C y D
- Cumple los requisitos de ASTM E-595 para uso en espacio de ventilación

 **Poliéster/Polioléfina**
(Y6, Y7)

 **-40°C a 82°C**
(-40°F a 180°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Altura del Área de Impresión		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango de Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	Pies	m	pulg.	mm	pulg.	mm			
M300X050Y6M	Casete PXE de Placas Marcadoras, Poliéster, 3" x .5", Amarillo	N	N	N	S	Negro sobre Amarillo	3.00	76.2	0.50	12.7	1.80	45.7	PLT2.5I-C	PLT2.5I-C	65	1	5
M300X050Y7M	Casete PXE de Placas Marcadoras, Poliéster, 3" x .5", Blanco	N	N	N	S	Negro sobre Blanco	3.00	76.2	0.50	12.7	1.80	45.7	PLT2.5I-C	PLT2.5I-C	65		

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.



¿Le gusta lo que ve?

¿Quiere más?


Visite panduit.com/mobileprinters para ver la oferta completa de productos Panduit

Información de Pedido



Cartuchos de Etiquetas No Laminadas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas adhesivas no laminadas para identificación de cables

 **Tela de Nailon (C1M)**

 **-54°C a 135°C**
(-65°F a 275°F)

Etiquetas de Tela de Nailon Troqueladas

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Altura del Área de Impresión		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango de Tamaño de Cable	Labels Per Cassette	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	Pies	mm	pulg.	mm	pulg.	mm				
N050X075C1M	Casete PXE, Etiqueta Comp., Tela de Nailon Adhesiva, .5" x .75", Blanco					Negro sobre Blanco	0.50	12.7							12 - 10 AWG	275	1	5
N100X075C1M	Casete PXE, Etiqueta Comp., Tela de Nailon Adhesiva, 1" x .75", Blanco.	N	N	N	S		1.00	25.4	0.75	19.1	0.12	3.1	0.16	4.1				
N100X075C1M	Casete PXE, Etiqueta Comp., Tela de Nailon Adhesiva, 1" x 1.25", Blanco.								1.25	31.8	0.2	5.1	0.32	8.1				

Cinta Continua de Tela de Nailon

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	Pies	mm		
T050X000C1M-BK	Casete MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, .5" x 19', Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.465	11.82			1	5
T075X000C1M-BK	Casete MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, .75" x 19', Negro sobre Blanco		N	S	S		0.702	17.82	19	6		
T100X000C1M-BK	Casete MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, 1" x 19', Negro sobre Blanco	N					0.938	23.82				

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de Pedido



Etiquetas Termocontráctiles Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Poliolefina termocontráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables



Poliolefina Termocontráctil
Relación de termocontracción 3:1 (H1, H2)



-40°C a 125°C
(-40°F a 257°F)

Poliolefina Termocontráctil
Relación de termocontracción 2:1 (HP, HX)

-55°C a 125°C
(-67°F a 257°F)

Número de Parte	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de Material y Cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Mín./Cable		Diám. Ext. Máx./Cable		Rango Tamaño de Cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
				MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m	In.	mm	In.	mm			
H000X025H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,25" W x 8' L, Blanco	3:1	S	S				Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22 - 18 AWG	1	5
H000X025H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X034H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.37	9.3			0.07	1.9	0.22	5.7	18 - 12 AWG		
H000X034H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X044H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,44" W x 8' L, Blanco				S	S		Negro sobre Blanco	0.48	12.3			0.09	2.4	0.3	7.6	16 - 8 AWG		
H000X044H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0,44" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X064HPM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina, 0,64" W x 8' L, Blanco	2:1	N	N			S	Negro sobre Blanco	0.71	18.0			0.21	5.3	0.43	10.9	8 - 2 AWG		
H000X064HXM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina, 0,64" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X084HPM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina, 0,84" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.87	22.5			0.32	8.1	0.54	13.7	4 - 1 AWG		
H000X084HXM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina, 0,84" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X134HPM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina, 1,34" W x 8' L, Blanco				N	N		Negro sobre Blanco	1.34	34.0			0.43	10.9	0.79	20.1	1 - 250 MCM AWG		
H000X134HXM	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina, 1,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de Pedido



Etiquetas de Componente de Poliéster no Adhesivas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Etiquetas troqueladas diseñadas para proporcionar la máxima calidad y apariencia estética
- Úselo para identificar paneles de conexión, placas frontales, bloques de punzonamiento y otros soportes físicos de red



Poliéster no adhesivo
(Y1)



-23°C a 155°C
(-10°F a 311°F)

Número de Parte	Descripción	Etiquetas por Cartucho	Compatibilidad				Color	Ancho		Largo		Aplicación	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm			
C195X040Y1M	Cartucho MP, Etiqueta de componente, Poliéster No Adhesivo, 1.95" W x 0.40" H, Blanco	125					Blanco	1.95	49.5	0.4	10.2	Placa de pared de banda única	1	5
C261X035Y1M	Cartucho MP, Etiqueta de Componente, Poliéster No Adhesivo, 2.61" W x 0.35" H, Blanco	100	N	N	N	S		2.61	66.3	0.35	8.9			

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos



Cartuchos Continuos de Etiquetas para Bloques de Terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38"



Polioléfina
(FJM)



-40°C a 82°C
(-40°F a 180°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres	Altura		Longitud		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Pies	m		
T024X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre blanco	S	S	S	S	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de Pedido



Cartuchos de Cinta Continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

Material de vinilo (VXM y VPM)

Material de poliéster (BPM, BQM, BSM, BUM, BWM, BXM, BYM, YKM)

Material magnético (MPM y MXM)

-40°C a 90°C (-40°F a 194°F)

-40°C a 125°C (-40°F a 257°F)

-10°C a 40°C (14°F a 104°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
T024X000BPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.24" W x 30' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.229	5.8	30	9.1		
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T038X000BPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			30	9.1		
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo	0.354	9.0	23	7.0		
T038X000BXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T038X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T050X000BPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			30	9.1		
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo	S				Negro sobre Amarillo	0.472	12.0	23	7.0		
T050X000BXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T050X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T075X000BPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			30	9.1		
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo		S	S	S	Negro sobre Amarillo	0.710	18.0	23	7.0	1	5
T075X000BXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T075X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnético, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco	N				Negro sobre Blanco			4.9	1.5		
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, magnético, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T100X000BPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			30	9.1		
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			23	7.0		
T100X000BXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo	0.945	24.0				
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente						
T100X000BQM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Azul					Blanco sobre Azul						
T100X000BSM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Verde					Blanco sobre Verde			30	9.1		
T100X000BUM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Naranja					Negro sobre Naranja						
T100X000BWM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Rojo					Blanco sobre Rojo						
T100X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de Pedido



Cartuchos de Cinta Continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

Material de vinilo (VXM y VPM)

Material de poliéster (BPM, BQM, BSM, BUM, BWM, BXM, BYM, YKM)

Material magnético (MPM y MXM)

-40°C a 90°C (-40°F a 194°F)

-40°C a 125°C (-40°F a 257°F)

-10°C a 40°C (14°F a 104°F)

Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Caja Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m		
T150X000MPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnético, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco	N	N	N	S	Negro sobre Blanco	1.471	36.0	4.9	1.5	1	5
T150X000MXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnético, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T150X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T150X000BPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			30	9.1		
T150X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			23	7.0		
T150X000BXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T150X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente						
T150X000BQM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Azul					Blanco sobre Azul						
T150X000BSM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Verde					Blanco sobre Verde			30	9.1		
T150X000BUM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Naranja					Negro sobre Naranja						
T150X000BWM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Rojo					Blanco sobre Rojo						
T150X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.


Impresoras Móviles - Comparación con la Competencia



FUNCIONES	MP300	Brady BMP41	Brother PT-E550	Dymo XTL300
Ancho de etiqueta hasta	1.5"	1.0"	1.0"	1.0"
Oferta de etiquetas	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
Resolución de impresión	360 dpi	300 dpi	180 dpi	300 dpi
Velocidad de impresión	1.4 etiquetas por segundo	1.3 lps	1.2 lps	NA
Cortador	Automático: Corte completo y medio	Manual	Automático: Corte completo	Manual

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

SERIE PXE™



SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com