




For installing: Pan-Ty, Dome-Top Barb Ty, Sta-Strap, Contour-Ty, Super-Grip and In-Line Cable Ties of Standard, Heavy-Standard, Light-Heavy, and Heavy cross sections.



ENGLISH

TOOL MAINTENANCE: GS4H-E
This tool requires no maintenance.

REPLACEMENT KITS/ACCESSORIES:

(Sold Separately)
D: KGTS-ETL – Tension Locking Kit
E: KGTH-EBLD – Blade Replacement Kit
F: WH27570C02 – Blade Guard

DEUTSCH

WARTUNG: GS4H-E
Dieses Werkzeug ist wartungsfrei.

ERSATZTEILSATZ UND ZUBEHÖR:

(Separater Verkauf)
D: KGTS-ETL – Satz für Spannungssperre
E: KGTH-EBLD – Messersatz
F: WH27570C02 – Klingenschutz

FRANÇAIS

ENTRETIEN DE L'OUTIL: GS4H-E
Cet outil ne nécessite aucun entretien.

KITS DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES:

(Vendu Séparément)
D: KGTS-ETL – Kit Raidisseur
E: KGTH-EBLD – Kit de Remplacement de Lame
F: WH27570C02 – Protege lame

ITALIANO

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZO: GS4H-E
Questo strumento non richiede utenzione.

KIT DI RICAMBIO E ACCESSORI:

(Venduti Separatamente)
D: KGTS-ETL – Kit di Blocco della Tensione
E: KGTH-EBLD – Kit per il Ricambio della Lama
F: WH27570C02 – Protezione della Lama

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA: GS4H-E
Esta herramienta no requieren mantenimiento.

ACCESORIOS Y JUEGO DE REPUESTOS:

(Se vende separado)
D: KGTS-ETL – Juego de Fijación de la Tensión
E: KGTH-EBLD – Juego de Cuchilla de Repuesto
F: WH27570C02 – Protector de la Cuchilla

A 	S .19" (4.8mm)	HS .26" (6.6mm)	LH .27"–.31" (6.8mm – 7.8mm)	H .30" – .35" (7.6mm – 8.9mm)
B 	1 – 4	4 – 6	5 – 6	5 – 8
C 				

日本語

工具のメンテナンス: GS4H-E
本工具には、特別なメンテナンスは必要ありません。

交換部品キット/アクセサリ: (別売品)

D: KGTS-ETL – テンション設定ノブ固定キット
E: KGTH-EBLD – 交換用カッターキット
F: WH27570C02 – 交換用カッターガード

お問い合わせ先: パンドウイトコーポレーション日本支社

Tel : 03-6863-6060 Fax : 03-6863-6100
e-mail : jpn-toiawase@panduit.com
http://www.panduit.com

※Super-Grip スーパーグリップのテンション設定

A 	5.7mm幅 PLT200(B), PLT250(B) PLT300(B), PLT370S(B)	8.4mm幅 PLT350(B)	9.7mm幅 PLT450(B)
B 	0 – 4	5 – 6	5 – 8
C 			

Technical Support:
E-mail: techsupport@panduit.com
Tel: 1-800-777-3300

Technical Support: Panduit Europe
EMEA Service Center, Almelo, Netherlands
Tel: +31 546-580-452 • Fax: +31 546-580-441
EU Website: www.panduit.com/emea
EU E-mail: emeatoolservicecenter@panduit.com