

MP75

Impresora Móvil **SERIE PXE™**

Boletín de Producto

Funcionalidad Eléctrica y de Red Rentable



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Impresoras Móviles SERIE PXE™

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y sencilla con las impresoras móviles de la serie PXE™. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



Impresora de Etiquetas Móvil MP75

Una impresora confiable y asequible para redes, aplicaciones eléctricas e industriales.

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de Cartucho MP Compartida
- Resolución de impresión de 180 ppp
- Modos de etiqueta específicos para aplicaciones personalizadas
- Gran biblioteca de códigos de barras y símbolos personalizados
- Imprime etiquetas de hasta 0.75" de ancho
- Velocidad de impresión rápida de 0.25 pulg./seg.
- Cartucho de Etiquetas Continuas
- Teclado QWERTY
- Pantalla LCD Retroiluminada
- Cortador con Botón Manual

Dimensiones

Compacta y ligera

- Ancho: 110mm (4.33 pulg.)
 - Profundidad: 170mm (6.70 pulg.)
 - Altura: 56mm (2.20 pulg.)
 - Peso: 400g (14 oz.)
- (excluyendo pilas, cartucho de cinta)

Información de Pedido

Número de Parte	Descripción
MP75	Impresora industrial de nivel básico que cuenta con modos de etiquetas personalizados, pantalla LCD retroiluminada y un catálogo amplio de códigos de barras y símbolos personalizados. Incluye impresora ligera, casete de etiquetas continuas T075X000VPM-BK y tarjeta de referencia rápida.
PTR-CLN	Kit de Limpieza - contiene (1) pluma limpiadora, (8) toallitas mojadas en solución limpiadora, (8) hisopos saturados de solución limpiadora, MSDS e instrucciones.

PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Tecnología de Impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico mundial dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.

Experiencia en Software y Etiquetado Panduit


Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

Información de Pedido



Casete de Etiquetas No Laminadas

- Casete de etiquetas de carga rápida; incluye material de etiqueta y cinta para facilitar cambiarlas
- Etiquetas no-laminadas adhesivas para identificación de cables

 Tela de Nailon (C1M)

 -54°C a 135°C (-65°F to 275°F)


Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color de Área de Impr.	Ancho		Largo		Cant. Pq. Est.	Cant. Caja Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	mm		
T050X000C1M-BK	Casete MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, 0.5" x 19', Negro sobre Blanco	Y	N	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.465	11.82	19	6	1	5
T075X000C1M-BK	Casete MP, Cinta Continua, Tela de Nailon, 0.75" W x 19' L, Negro sobre Blanco						0.702	17.82				

Representative offering only, visit www.panduit.com for complete listing of products.



Etiquetas Termocontráctiles Continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Poliolefina termocontráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables.

 Poliolefina Termocontráctil
Relación de Termocontracción 3:1 (H1, H2)

 -40°C a 125°C (-40°F a 257°F)

Número de Parte	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de Material y Cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pq. Est.	Cant. Caja Est.
				MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m	pulg.	mm	pulg.	mm			
H000X025H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.25" W x 8' L, Blanco	3:1	Y	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.27	6.8	8.2	2.5	0.06	1.4	0.16	4.1	22 - 18 AWG	1	5
H000X025H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.25" W x 8' L, Amarillo																		
H000X034H1M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco											
H000X034H2M	Cartucho MP, Tubo Termocontráctil Continuo, Poliolefina Grado Militar, 0.34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											


Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de Pedido



Cartuchos Continuos de Etiquetas para Bloques de Terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38".






Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color del Área de Impres.	Altura		Largo		Cant. Pq. Est.	Cant. Caja Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m		
T024X000FJM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre Blanco	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.



Cartuchos de Cinta Continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana



Número de Parte	Descripción	Compatibilidad				Color de Material y Cinta	Ancho		Largo		Cant. Pq. Est.	Cant. Caja Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		pulg.	mm	pies	m		
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo						
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente	30	9.1				
T038X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					0.472	12.0	23	7.0			
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo							Negro sobre Amarillo				
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente	30	9.1				
T050X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro						
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco					0.710	18.0	23	7.0			
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo							Negro sobre Amarillo				
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente							Negro sobre Transparente	30	9.1		
T075X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Blanco sobre Negro							Blanco sobre Negro				


Comparación de Impresoras Móviles de Nivel Básico



FEATURES	MP75	BMP21-PLUS	PT-E110
Precio	\$	\$\$	\$
Ancho de Etiqueta	0.75 pulg.	0.75 pulg.	0.47 pulg.
Oferta de Marca	★★★★	★★★★★	★★★
Cortador	Manual	Manual	Manual
Código de Barras, Símbolos y Almacenamiento de Archivos	★★★★★	★★	★
Peso	0.9 lbs.	1.66 lbs.	0.9 lbs.

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

SERIE PXE™



SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visitenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

