

















12 Cableado T568B



12 Cableado T568A



PASOS PARA EXTRACCIÓN







- Notes:**
1. Para obtener el rendimiento especificado, siga la guía de instalación de TIA/EIA 568.2-D.
 2. Los módulos jack blindados pueden terminar un cable de datos IWC sólido o multifilar de 22-26 AWG con un diámetro externo de aislamiento de conductor de máximo 1.57mm (0.062").
 3. Los módulos jack blindados se pueden volver a terminar hasta 20 veces.
 4. Para obtener información técnica y de rendimiento, comuníquese con el Soporte Técnico de Panduit.

Al igual que con todos los accesorios de cableado, se aplican las siguientes declaraciones:

1. Nunca instale cableado de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale cableado de comunicaciones en lugares húmedos a menos que el conector esté diseñado específicamente para su uso en lugares húmedos.
3. Nunca toque terminales o cableado de comunicación sin aislamiento a menos que la línea de comunicación haya sido desconectada en la interfaz de red.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar el cableado de comunicación

Preparación para los Cables Categoría 6A que no sean MaTriX



Continúe con los pasos 8 a 15 en las páginas 1 y 2 para completar la terminación.